



EPIC® POWER M17 A1

丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用



EPIC® POWER M17 A3

丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用



EPIC® POWER M17 G4

丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用



**i** 備考

- ・ 最小の空間要件での高電力

**i** 備考

- ・ 回転可能、310°ケーブルアウトレット

**i** 備考

- ・ 既存の穴への設置用

適合コネクタ:

- ・ EPIC® M17コンタクト ページ 638
- ・ コンタクトは別途注文する必要があります

利点

- ・ 大電流用のコンタクトの少ないバージョン
- ・ センサー/アクチュエータ
- ・ EMC保護

適用範囲

- ・ サーボドライブおよびサーボアセンブリ
- ・ プラントエンジニアリング、産業用機械

テクニカルデータ

	<b>区分 ETIM 5/6</b> ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 丸型コネクタ (産業用コネクタ)		<b>コンタクト数</b> 3+PE、5+PE、6+PE、7+PE、3+PE+5 コンタクト: 3+PE(2mm)、5+PE(1mm)、6+PE(1mm)、7+PE(1mm)、3+PE+5(1mm/0.6mm)
	<b>定格電圧(V)</b> 630V: 2mmおよび1mmのコンタクト 60V: 0.6mmコンタクト		<b>終端処理方法</b> 圧着: 3+PE: 0.5~2.5 mm <sup>2</sup> 、5+PE/6+PE/7+PE: 0.06~1 mm <sup>2</sup> 、3+P+5: 0.06~1/0.06~0.5 mm <sup>2</sup>
	<b>定格電流(A)</b> 3+PE: 20A、5+PE/6+PE/7+PE:14A 、3+PE+5:14A/3.6 <sub>A</sub>		<b>材質</b> ハウジング: ニッケルメッキ亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ真鍮 インサート: PA、 シーリング: FPM
	<b>汚染度</b> 3		<b>保護等級</b> IP 67
	<b>コンタクト</b> 金メッキ黄銅		<b>機械の運転サイクル</b> 100
			<b>温度範囲</b> -40°C~+125°C

型番	製品名	固定タイプ	ピン構成	ピース / PU
<b>タイプM17 A1、前壁取付</b>				
44423075	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE (2mmコンタクト)	5
44423070	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE (2mmコンタクト)	5
44423076	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	5+PE (1mmコンタクト)	5
44423071	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	5+PE (1mmコンタクト)	5
44423077	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	6+PE (1mmコンタクト)	5
44423072	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	6+PE (1mmコンタクト)	5
44423078	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	7+PE (1mmコンタクト)	5
44423073	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	7+PE (1mmコンタクト)	5
44423079	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0.6mmコンタクト)	5
44423074	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0.6mmコンタクト)	5
<b>タイプM17 A3、アングルおよび回転可能</b>				
44423085	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE (2mmコンタクト)	5
44423080	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE (2mmコンタクト)	5
44423086	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	5+PE (1mmコンタクト)	5
44423081	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	5+PE (1mmコンタクト)	5
44423087	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	6+PE (1mmコンタクト)	5
44423082	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	6+PE (1mmコンタクト)	5
44423088	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	7+PE (1mmコンタクト)	5
44423083	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	7+PE (1mmコンタクト)	5
44423089	EPIC® M17メス型	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0.6mmコンタクト)	5
44423084	EPIC® M17オス型	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0.6mmコンタクト)	5
<b>タイプM17 G4、前壁取付</b>				
44423095	EPIC® M17メス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	3+PE (2mmコンタクト)	5
44423090	EPIC® M17オス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	3+PE (2mmコンタクト)	5
44423099	EPIC® M17メス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	5+PE (1mmコンタクト)	5
44423094	EPIC® M17オス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	5+PE (1mmコンタクト)	5
44423096	EPIC® M17メス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	6+PE (1mmコンタクト)	5
44423091	EPIC® M17オス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	6+PE (1mmコンタクト)	5
44423097	EPIC® M17メス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	7+PE (1mmコンタクト)	5
44423092	EPIC® M17オス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	7+PE (1mmコンタクト)	5
44423098	EPIC® M17メス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	3+PE+5 (1mm/0.6mmコンタクト)	5
44423093	EPIC® M17オス型	M18x0.75 (取付けナットを別途注文)	3+PE+5 (1mm/0.6mmコンタクト)	5

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

#### アクセサリ

#### EPIC® POWER M17 G4

- ・ EPIC® M17アクセサリ



EPIC® POWER M17 D6

丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用



EPIC® POWER M17 F6

丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用



備考

- ・ 最小の空間要件での高電力

適合コネクタ:

- ・ EPIC® M17コネクタ ページ 638
- ・ コネクタは別途注文する必要があります

利点

- ・ センサー/アクチュエータ
- ・ 大電流用のコネクタの少ないバージョン
- ・ EMC保護

適用範囲

- ・ サーボドライブおよびサーボアセンブリ
- ・ プラントエンジニアリング、産業用機械

テクニカルデータ

<b>区分 ETIM 5/6</b> ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 丸型コネクタ (産業用コネクタ)	<b>コネクタ数</b> 3+PE、5+PE、6+PE、7+PE、3+PE+5 コネクタ: 3+PE(2mm)、5+PE(1mm)、6+PE(1mm)、7+PE(1mm)、3+PE+5(1mm/0.6mm)
<b>定格電圧(V)</b> 630V: 2mmおよび1mmのコネクタ 60V: 0.6mmコネクタ	<b>終端処理方法</b> 圧着: 3+PE: 0.5~2.5 mm <sup>2</sup> 、5+PE/6+PE/7+PE: 0.06~1 mm <sup>2</sup> 、3+P+5: 0.06~1/0.06~0.5 mm <sup>2</sup>
<b>定格インパルス電圧</b> 6KV: 2mmおよび1mmのコネクタ 1.5KV: 0.6mmコネクタ	<b>材質</b> ハウジング: ニッケルメッキ亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ真鍮 インサート: PA、 シーリング: FPM
<b>定格電流(A)</b> 3+PE: 20A、5+PE/6+PE/7+PE:14A 、3+PE+5:14A/3.6 <sub>A</sub>	<b>保護等級</b> IP 67
<b>汚染度</b> 3	<b>機械の運転サイクル</b> 100
<b>コネクタ</b> 金メッキ黄銅	<b>温度範囲</b> -40°C~+125°C

型番	製品名	クランプ範囲(mm)	ピン構成	ピース / PU
<b>タイプM17 D6、ケーブルコネクタ</b>				
44423050	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	3+PE (2mmコネクタ)	5
44423055	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	3+PE (2mmコネクタ)	5
44423051	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	5+PE (1mmコネクタ)	5
44423056	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	5+PE (1mmコネクタ)	5
44423052	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	6+PE (1mmコネクタ)	5
44423057	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	6+PE (1mmコネクタ)	5
44423053	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	7+PE (1mmコネクタ)	5
44423058	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	7+PE (1mmコネクタ)	5
44423054	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	3+PE+5 (1mm/0.6mmコネクタ)	5
44423059	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	3+PE+5 (1mm/0.6mmコネクタ)	5
<b>タイプM17 F6、ケーブルカブラー</b>				
44423065	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	3+PE (2mmコネクタ)	5
44423060	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	3+PE (2mmコネクタ)	5
44423066	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	5+PE (1mmコネクタ)	5
44423061	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	5+PE (1mmコネクタ)	5
44423067	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	6+PE (1mmコネクタ)	5
44423062	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	6+PE (1mmコネクタ)	5
44423068	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	7+PE (1mmコネクタ)	5
44423063	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	7+PE (1mmコネクタ)	5
44423069	EPIC® M17メス型	3.5 - 11	3+PE+5 (1mm/0.6mmコネクタ)	5
44423064	EPIC® M17オス型	3.5 - 11	3+PE+5 (1mm/0.6mmコネクタ)	5

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。