



SKINTOP® SDV-M ATEX / SKINTOP® SDVR-M ATEX



SKINTOP® SDV-M ATEX

利点

SKINTOP® SDV-M ATEX

- ・ 爆発の危険のある領域のための恒久的かつ安全なシーリング
- ・ 組立が簡単
- ・ 高い保護等級

SKINTOP® SDVR-M ATEX

- ・ 特長については、SKINTOP® SDV-M ATEXを参照してください。

適用範囲

SKINTOP® SDV-M ATEX

- ・ SKINTOP® SDV-Mは、SKINTOP® MS-M ATEX、MS-M ATEX BRUSH、またはSKINTOP® K-M ATEX plus (青)と共に使用されます。

- ・ 装置グループII / カテゴリ2G+1D

SKINTOP® SDVR-M ATEX

- ・ SKINTOP® SDVR-Mは、SKINTOP® MSR-M ATEXまたはSKINTOP® KR-M ATEX plus (青)と共に使用されます。
- ・ 装置グループII / カテゴリ2G+1D

注記

SKINTOP® SDV-M ATEX

- ・ 爆発の危険のある屋外に最適、SKINTOP® ST-MおよびSKINTOP® MS-Mとの組み合わせでの使用にも最適

SKINTOP® SDVR-M ATEX

- ・ 爆発の危険のある屋外に最適、SKINTOP® STR-MおよびSKINTOP® MSR-Mとの組み合わせでの使用にも最適

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: スクリュープラグ
!	注意 取付寸法およびトルクについては指示リーフレットを参照してください
材料	材質 CR
IP	保護等級 IP 68 - 10 bar
温度	温度範囲 -30°C~+70°C 短時間: 最大+90°C

型番	型指定/サイズ	可視高さ (mm)	ベース / PU
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	M 12 ATEX	3.0	50
54113012	M 16 ATEX	3.0	50
54113022	M 20 ATEX	3.5	50
54113032	M 25 ATEX	3.5	50
54113042	M 32 ATEX	4.0	25
54113052	M 40 ATEX	4.0	25
54113062	M 50 ATEX	4.5	10
54113072	M 63 ATEX	4.5	5
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ SKINTOP® K-M ATEX plus
- ・ SKINTOP® K-M ATEX plus blau
- ・ SKINTOP® KR-M ATEX plus
- ・ SKINTOP® KR-M ATEX plus blau
- ・ SKINTOP® MS-M ATEX
- ・ SKINTOP® MSR-M ATEX