



SILVYN® KLICK-M



利点

- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 高抗張力
- ・ 高いシーリング性能
- ・ 回転可能

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ ロボット産業
- ・ 回転用途

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ Mネジ
- ・ 本体、インナーシール付き
- ・ 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

RAL 製品の色
 灰(RAL 7031)
 黒(RAL 9011)、耐UV性

材質
 PA6

IP 保護等級
 IP 68
 IP 69

温度範囲
 -40 °C~+115 °C

型番	メートル法サイズ	SWレンチサイズ mm	全長 mm	ネジ長さ mm	有効開口部 (mm)	コンジットの外径 Ø (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK-M灰								
55501000	10 x 1.0	16	34.5	12	6	10.0	10	50
55501010	12 x 1.5	18	37	12	7	13.0	13	50
55501020	16 x 1.5/1	18	37	12	10	13.0	13	50
55501030	16 x 1.5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501040	20 x 1.5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501050	20 x 1.5/2	27	44.5	13	16	21.2	21	50
55501060	25 x 1.5	34	47	13	20.5	28.5	28	25
55501070	32 x 1.5	40	51	15	25.5	34.5	34	25
55501080	40 x 1.5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501090	50 x 1.5	65	88	17	42.5	54.5	54	10
55500990	63 x 1.5	70	88	17	49	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-M黒								
55501005	10 x 1.0	16	34.5	12	6	10.0	10	50
55501015	12 x 1.5	18	37	12	7	13.0	13	50
55501025	16 x 1.5/1	18	37	12	10	13.0	13	50
55501035	16 x 1.5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501045	20 x 1.5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501055	20 x 1.5/2	27	44.5	13	16	21.2	21	50
55501065	25 x 1.5	34	47	13	20.5	28.5	28	25
55501075	32 x 1.5	40	51	15	25.5	34.5	34	25
55501085	40 x 1.5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501095	50 x 1.5	65	88	17	42.5	54.5	54	10
55500995	63 x 1.5	70	88	17	49	54.5	54	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ SILVYN® KLICK GPZ-M (851 ページ参照)

アクセサリ

- ・ SKINTOP® GMP-GL-M (716 ページ参照)



SILVYN® KLICK 90° M



利点

- ・ 90°エルボー
- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 高抗張力
- ・ 高いシーリング性能

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ 狭い場所での使用
- ・ 回転用途

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ Mネジ
- ・ 90°エルボー
- ・ 本体、インナーシール付き
- ・ 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9011)、耐UV性
	材質 PA6
	保護等級 IP 68 IP 69
	温度範囲 -40 °C~+115 °C

型番	メートル法サイズ	ネジ長さ mm	有効開口部(mm)	コンジットの外径の (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK 90° M灰						
55501110	10 x 1.0	12	6	10.0	10	50
55501120	12 x 1.5	12	8	13.0	13	50
55501130	16 x 1.5/1	12	12	13.0	13	50
55501140	16 x 1.5/2	12	12	15.8	16	50
55501150	20 x 1.5/1	13	15	15.8	16	50
55501160	20 x 1.5/2	13	15	21.2	21	50
55501170	25 x 1.5/1	13	18	21.2	21	50
55501180	25 x 1.5/2	13	18	28.5	28	25
55501190	32 x 1.5/1	15	24	28.5	28	25
55501200	32 x 1.5/2	15	24	34.5	34	10
55501210	40 x 1.5/1	15	32	34.5	34	10
55501220	40 x 1.5/2	15	32	42.5	42	10
55501230	50 x 1.5/1	16	39	42.5	42	10
55501240	50 x 1.5/2	16	39	54.5	54	5
55501250	63 x 1.5	16	53	54.5	54	5
SILVYN® KLICK 90° M黒						
55501115	10 x 1.0	12	6	10.0	10	50
55501125	12 x 1.5	12	8	13.0	13	50
55501135	16 x 1.5/1	12	12	13.0	13	50
55501145	16 x 1.5/2	12	12	15.8	16	50
55501155	20 x 1.5/1	13	15	15.8	16	50
55501165	20 x 1.5/2	13	15	21.2	21	50
55501175	25 x 1.5/1	13	18	21.2	21	50
55501185	25 x 1.5/2	13	18	28.5	28	25
55501195	32 x 1.5/1	15	24	28.5	28	25
55501205	32 x 1.5/2	15	24	34.5	34	10
55501215	40 x 1.5/1	15	32	34.5	34	10
55501225	40 x 1.5/2	15	32	42.5	42	10
55501235	50 x 1.5/1	16	39	42.5	42	10
55501245	50 x 1.5/2	16	39	54.5	54	5
55501255	63 x 1.5	16	53	54.5	54	5

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ SKINTOP® GMP-GL-M (716 ページ参照)



SILVYN® KCLICK GPZ-M



利点

- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 追加ストレーンリリーフ
- ・ 追加シーリング

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ ロボット産業
- ・ ケーブルや配線にストレーンリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ Mネジ
- ・ ケーブルグランド
- ・ 本体、インナーシーล付き
- ・ 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9011)、耐UV性
	材質 PA6
	保護等級 IP 68 IP 69
	温度範囲 -40 °C ~ +115 °C

型番	メートル法サイズ	クランプ範囲(mm)	SWレンチサイズ mm	ネジ長さ mm	有効開口部(mm)	コンジットの外径φ (mm)	SILVYN® RILL に最適	ピース / PU
SILVYN® KCLICK, GPZ-M灰								
55500800	12 x 1.5	4.0 - 6.5	16	8	6.5	10	10	20
55500810	16 x 1.5	5.0 - 9.5	18	8	9.5	13	13	20
55500820	20 x 1.5	8.0 - 12.0	24	8	13	15.8	16	20
55500830	25 x 1.5	11.0 - 16.0	27	8	16	21.2	21	10
55500840	32 x 1.5	15.0 - 21.0	34	10	18	28.5	28	10
55500850	40 x 1.5	16.0 - 26.0	40	10	25	34.5	34	10
55500860	50 x 1.5	27.0 - 35.0	55	12	32	42.5	42	10
55500870	63 x 1.5	32.0 - 42.0	65	12	44	54.5	54	10
SILVYN® KCLICK, GPZ-M黒								
55500805	12 x 1.5	4.0 - 6.5	16	8	6.5	10	10	20
55500815	16 x 1.5	5.0 - 9.5	18	8	9.5	13	13	20
55500825	20 x 1.5	8.0 - 12.0	24	8	13	15.8	16	20
55500835	25 x 1.5	11.0 - 16.0	27	8	16	21.2	21	10
55500845	32 x 1.5	15.0 - 21.0	34	10	18	28.5	28	10
55500855	40 x 1.5	16.0 - 26.0	40	10	25	34.5	34	10
55500865	50 x 1.5	27.0 - 35.0	55	12	32	42.5	42	10
55500875	63 x 1.5	32.0 - 42.0	65	12	44	54.5	54	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ SKINTOP® GMP-GL-M (716 ページ参照)



SILVYN® KLICK PG



利点

- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 高抗張力
- ・ 高いシーリング性能
- ・ 回転可能

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ ロボット産業
- ・ 回転用途

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ PGネジ
- ・ 本体、インナーシール付き
- ・ 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9011)、耐UV性
	材質 PA6
	保護等級 IP 68 IP 69
	温度範囲 -40 °C~+115 °C

型番	PGサイズ	SWレンチサイズ mm	全長 mm	ネジ長さ mm	有効開口部(mm)	コンジットの外径φ (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK PG灰								
61800860	7	16	32.5	10	7	10.0	10	50
61800870	9	18	35	10	10	13.0	13	50
61800880	11	21	37	10	12.5	15.8	16	50
61800850	13.5	24	43	13	13.5	18.5	18	50
61800890	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800900	21	34	48.5	13	23.5	28.5	28	25
61800910	29	40	53.5	14.5	30	34.5	34	25
61800920	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800930	48	70	88	17	47.5	54.5	54	10
SILVYN® KLICK PG黒								
61800865	7	16	32.5	10	7	10.0	10	50
61800875	9	18	35	10	10	13.0	13	50
61800885	11	21	37	10	12.5	15.8	16	50
61800855	13.5	24	43	13	13.5	18.5	18	50
61800895	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800905	21	34	48.5	13	23.5	28.5	28	25
61800915	29	40	53.5	14.5	30	34.5	34	25
61800925	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800935	48	70	88	17	47.5	54.5	54	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ SKINTOP® GMP-GL (778 ページ参照)



SILVYN® KLICK 90° PG



利点

- ・ 90°エルボーにより容易に設置可能
- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 高抗張力
- ・ 高いシーリング性能

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ 狭い場所での使用
- ・ 回転用途

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ PGネジ
- ・ 90°エルボー
- ・ 本体、インナーシール付き
- ・ 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9011)、耐UV性
	材質 PA6
	保護等級 IP 68 IP 69
	温度範囲 -40 °C ~ +115 °C

型番	PGサイズ	ネジ長さ mm	有効開口部(mm)	コンジットの外径φ (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK 90° PG灰						
61801020	9	10	12	13.0	13	50
61801030	11	10	15.5	15.8	16	50
56000100	13.5	13	15.5	18.5	18	50
61801040	16	13	18	21.2	21	50
61801050	21	13	24	28.5	28	25
61801060	29	15	32	34.5	34	10
61801061	36	15	36.5	42.5	42	10
61801062	48	16	48.5	54.5	54	5
SILVYN® KLICK 90° PG黒						
61801025	9	10	12	13.0	13	50
61801035	11	10	15.5	15.8	16	50
56000105	13.5	13	15.5	18.5	18	50
61801045	16	13	18	21.2	21	50
61801055	21	13	24	28.5	28	25
61801065	29	15	32	34.5	34	10
61801075	36	15	36.5	42.5	42	10
61801085	48	16	48.5	54.5	54	5

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ SKINTOP® GMP-GL (778 ページ参照)



SILVYN® KLICK-GPZ



利点

- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 追加ストレインリリーフ
- ・ 追加シーリング

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ ロボット産業
- ・ ケーブルにストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ PGネジ
- ・ ケーブルグラウンド
- ・ 本体、インナーシール付き
- ・ 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9011)、耐UV性
	材質 PA6
	保護等級 IP 68 IP 69
	温度範囲 -40 °C~+115 °C

型番	PGサイズ	クランプ範囲(mm)	SWレンチサイズ mm	ネジ長さ mm	有効開口部(mm)	コンジットの外径φ (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK-GPZ灰								
61801120	7	3.0 - 6.5	16	8	7	10.0	10	20
61801130	9	4.0 - 8.0	18	8	8	13.0	13	20
61801140	11	5.0 - 10.0	21	8	10	15.8	16	20
61801200	13.5	6.0 - 11.0	21	9	11	15.8	16	20
61801202	13.5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18	20
61801150	16	10.0 - 14.0	27	10	14	21.2	21	10
61801160	21	13.0 - 18.0	34	11	20	28.5	28	10
61801170	29	18.0 - 25.0	40	11	25	34.5	34	10
61801180	36	22.0 - 32.0	55	13	32	42.5	42	10
61801190	48	34.0 - 44.0	65	14	44	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-GPZ黒								
61801125	7	3.0 - 6.5	16	8	7	10.0	10	20
61801135	9	4.0 - 8.0	18	8	8	13.0	13	20
61801145	11	5.0 - 10.0	21	8	10	15.8	16	20
61801205	13.5	6.0 - 11.0	21	9	11	15.8	16	20
61801215	13.5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18	20
61801155	16	10.0 - 14.0	27	10	14	21.2	21	10
61801165	21	13.0 - 18.0	34	11	20	28.5	28	10
61801175	29	18.0 - 25.0	40	11	25	34.5	34	10
61801185	36	22.0 - 32.0	55	13	32	42.5	42	10
61801195	48	34.0 - 44.0	65	14	44	54.5	54	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ SKINTOP® GMP-GL (778 ページ参照)



SILVYN® KLICK NPT



利点

- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 高抗張力
- ・ 高いシーリング性能
- ・ 回転可能

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ ロボット産業
- ・ 回転用途

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ NPTネジ
- ・ 本体、インナーシール付き
- ・ 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	製品の色 黒(RAL 9005)、耐UV性
	材質 PA6
	保護等級 IP 68 IP 69
	温度範囲 -40 °C~+115 °C

型番	公称サイズ	全長 mm	ネジ長さ mm	有効開口部(mm)	コンジットの外径 Ø (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK NPT							
61800705	NPT 1/4"	34	11.5	7	10.0	10	50
61800715	NPT 3/8"	37	12	10	13.0	13	50
61800725	NPT 3/8"	39	12	12.5	15.8	16	50
61800745	NPT 1/2"	43.5	13	17	21.2	21	50
61800755	NPT 3/4"	47.5	14	21	28.5	28	25
61800765	NPT 1"	52	16	27.5	34.5	34	25
61800775	NPT 1 1/4"	77	18	36.5	42.5	42	25
61800784	NPT 1 1/2"	89	18	42.5	54.5	54	10
61800785	NPT 2"	92	21	48.5	54.5	54	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



SILVYN® KLICK-Y / SILVYN® KLICK-Y (TPE)



SILVYN® KLICK-Y



SILVYN® KLICK-Y (TPE)

利点

SILVYN® KLICK-Y

- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 高抗張力
- ・ 各種コンジットサイズを簡単に組み合わせ可能

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

- ・ 取付が容易
- ・ 耐熱性

適用範囲

SILVYN® KLICK-Y

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ Y分岐、SILVYN® RILLコンジット用

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ Y分岐、SILVYN® RILLコンジット用

適合基準/認可

SILVYN® KLICK-Y

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

SILVYN® KLICK-Y

- ・ 3 x コンジット接続
- ・ 2 x 穴あけ、固定用、M5ネジ付き

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

- ・ 3 x コンジット接続
- ・ 1 x 穴あけ、M4ネジでの固定用

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001172
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コルゲートホース用カプラー

ご希望により SILVYN® KLICK-Y
 より多くのサイズ/組み合わせ

製品の色
 灰(RAL 7031)
 黒(RAL 9011)、耐UV性

材質
SILVYN® KLICK-Y
 PA6
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
 TPE

保護等級
SILVYN® KLICK-Y
 IP 68
 IP 69
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
 IP 66

温度範囲
 -40 °C ~ +115 °C

型番	公称サイズ	コンジットの外径 (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK-Y灰				
61801090	2 x 10/1 x 13	10.0 / 13.0	10/13	10
61801100	3 x 13	13.0	13	10
61801110	2 x 13/1 x 16	13.0 / 15.8	13/16	10
56000130	3 x 16	15.8	16	10
SILVYN® KLICK-Y黒				
61801095	2 x 10/1 x 13	10.0 / 13.0	10/13	10
61801105	3 x 13	13.0	13	10
61801115	2 x 13/1 x 16	13.0 / 15.8	13/16	10
56000135	3 x 16	15.8	16	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE)灰				
56000120	3 x 10	10.0	10	10
56000140	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000150	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000160	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE)黒				
56000125	3 x 10	10.0	10	10
56000145	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000155	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000165	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

SILVYN® KLICK-S / SILVYN® KLICK-D / SILVYN® KLICK-V



SILVYN® KLICK-S



SILVYN® KLICK-D



SILVYN® KLICK-V

利点

SILVYN® KLICK-S

- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 高抗張力
- ・ リブによるコンジットの保持

SILVYN® KLICK-D

- ・ コンジットをコンジットホルダーに固定可能

SILVYN® KLICK-V

- ・ 複数のコンジットホルダーを相互に接続

適用範囲

SILVYN® KLICK-S

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ あらゆる用途でのマシン壁面へのコンジット固定

SILVYN® KLICK-D

- ・ 組み合わせ
- ・ SILVYN® KLICK S
- ・ コンジットホルダー-SILVYN® KLICK S用カバー

SILVYN® KLICK-V

- ・ 組み合わせ
- ・ SILVYN® KLICK S

製品の特長

SILVYN® KLICK-S

- ・ 衝撃耐性ポリアミド

SILVYN® KLICK-D

- ・ SILVYN® KLICK Sにしっかりフィット

SILVYN® KLICK-V

- ・ SILVYN® KLICK Sにしっかりフィット

製品の構成

SILVYN® KLICK-S

- ・ マルチパートコンジットホルダー、固定用 M5ネジ穴付き

SILVYN® KLICK-D

- ・ 接続ピン付きカバー

SILVYN® KLICK-V

- ・ 接続ピン

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護ホース用ホルダー
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9011)、耐UV性
	材質 PA6
	温度範囲 -40°C~+105°C

型番	公称サイズ	コンジットの外径Ø (mm)	ピース / PU
SILVYN® KLICK-S灰			
61811110	10	10	100
61811120	13	13	100
61811130	16	15.8	50
61811190	18	18.5	50
61811140	21	21.2	50
61811150	28	28.5	50
61811160	34	34.5	30
61811170	42	42.5	20
61811180	54	54.5	20
SILVYN® KLICK-S 黒			
61811115	10/13	10	100
61811125	13	13	100
61811135	16	15.8	50
61811195	18	18.5	50
61811145	21	21.2	50
61811155	28	28.5	50
61811165	34	34.5	30
61811175	42	42.5	20
61811185	54	54.5	20
SILVYN® KLICK-D灰			
61811200	10/13		100
61811260	16		50
61811210	18/21		50
61811220	28		50
61811230	34		30
61811240	42		20
61811250	54		20
SILVYN® KLICK-D 黒			
61811205	10/13		100
61811265	16		50
61811215	18/21		50
61811225	28		50
61811235	34		30
61811245	42		20
61811255	54		20
SILVYN® KLICK-V灰			
61811270			100
SILVYN® KLICK-V 黒			
61811275			100

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
工具・アクセサリ
付録



SILVYN® KCLICK-RH



備考
 ・ 一体型コンジットホルダー

利点

- ・ 迅速に組立可能
- ・ 分解が簡単
- ・ 高抗張力
- ・ リブによるコンジットの保持
- ・ 緩い部品なし

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® RILL PA 6
- ・ SILVYN® RILL PA 12
- ・ あらゆる用途でのマシン壁面へのコンジット固定

製品の特長

- ・ 衝撃耐性ポリアミド
- ・ 一体型コンジットホルダー
- ・ Cプロファイルレールへの取付に最適
- ・ 積み重ね可能

製品の構成

- ・ 一体型コンジットホルダー、固定用M5/M6ネジ穴付き

適合コンジット

- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)

テクニカルデータ

- 区分 ETIM 5/6**
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001171
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護ホース用ホルダー
- 製品の色**
 灰(RAL 7031)
 黒(RAL 9011)、耐UV性
- 材質**
 PA6
- 温度範囲**
 -40℃~+115℃

型番	公称サイズ	穴直径 (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KCLICK-RH灰				
65500630	10	5	10	50
65500631	13	5	13	50
65500632	16	6	16	50
65500633	18	6	18	50
65500634	21	6	21	50
65500635	28	6	28	25
65500636	34	6	34	25
65500637	42	6	42	25
65500638	54	6	54	10
SILVYN® KCLICK-RH黒				
65500639	10	5	10	50
65500640	13	5	13	50
65500641	16	6	16	50
65500642	18	6	18	50
65500643	21	6	21	50
65500644	28	6	28	25
65500645	34	6	34	25
65500646	42	6	42	25
65500647	54	6	54	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。