



SILVYN® RILL PA 6

備考

- ・ 火災時における最大限の安全性

利点

- ・ 高い寸法安定性
- ・ 柔軟性
- ・ UL 94V-0に準拠した高難燃性および自己消火性
- ・ 耐圧縮性
- ・ 軽量

適用範囲

- ・ 機械工学
- ・ 公共設備
- ・ 鉄道産業/自動車産業
- ・ 可動用途
- ・ 屋外使用(黒)

製品の特長

- ・ ハロゲンおよびカドミウムフリー
- ・ 耐摩耗性
- ・ 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品に対する高い耐性

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

注記

- ・ 耐UV性および耐候性、黒色

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース
	認定 IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9011)、耐UV性
	材質 PA 6 シリコンフリー ハロゲンフリー UL 94V-0準拠の燃焼挙動
	温度範囲 -40°C ~ +115°C 短時間 +150°C

型番	公称サイズ	内径 x 外径 mm	曲げ半径(mm)	SILVYN® KLIKK-M/90°M に最適	SILVYN® KLIKK PG/90°PGに最適	SILVYN® KLIKK- GPZ-M/GPZに最適	PU (m)
SILVYN® RILL PA 6灰							
61746939	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746940	13	10.0 x 13.0	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61746950	16	12.0 x 15.8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61747010	18	14.3 x 18.5	40		13,5	-/13,5	50
61746960	21	16.5 x 21.2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61746970	28	23.0 x 28.5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61746980	34	29.0 x 34.5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61746990	42	36.0 x 42.5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61747000	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 6黒							
61746935	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746945	13	10.0 x 13.0	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61746955	16	12.0 x 15.8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61747015	18	14.3 x 18.5	40		13,5	-/13,5	50
61746965	21	16.5 x 21.2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61746975	28	23.0 x 28.5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61746985	34	29.0 x 34.5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61746995	42	36.0 x 42.5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61747005	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ SILVYN® FPAS (861 ページ参照)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ参照)

アクセサリ

- ・ SILVYN® KLIKK-M (849 ページ参照)
- ・ SILVYN® KLIKK 90° M (850 ページ参照)
- ・ SILVYN® KLIKK GPZ-M (851 ページ参照)
- ・ SILVYN® KSE (855 ページ参照)
- ・ SILVYN® KLIKK PG (852 ページ参照)
- ・ SILVYN® KLIKK 90° PG (853 ページ参照)
- ・ SILVYN® KLIKK-GPZ (854 ページ参照)
- ・ SILVYN® KLIKK NPT (856 ページ参照)
- ・ SILVYN® KLIKK-Y (857 ページ参照)
- ・ SILVYN® KLIKK-RH (859 ページ参照)
- ・ SILVYN® K-EM (860 ページ参照)



SILVYN® RILL PA 12



備考

- ・ 連続動作用に設計

利点

- ・ 高い寸法安定性
- ・ 低温での高柔軟性
- ・ 難燃性および自己消火性(UL 94V-2準拠)
- ・ 耐圧縮性
- ・ 高い柔軟性

適用範囲

- ・ 機械工学
- ・ ケーブルチェーン(SILVYN® CHAIN)
- ・ ビルオートメーション
- ・ ロボット産業
- ・ 屋外使用(黒)

製品の特長

- ・ ハロゲンおよびカドミウムフリー
- ・ 耐摩耗性
- ・ 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品に対する高い耐性

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E308201

製品の構成

- ・ ポリアミド製細径コルゲートチューブ12コンジット

注記

- ・ 耐UV性および耐候性、黒色

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース



認定

IEC EN 61386-23
UL File No. E308201
DNV, Lloyd's Register
EN 45545-2 (HL-3)



製品の色

灰(RAL 7031)
黒(RAL 9011)、耐UV性



材質

PA 12
シリコンフリー
ハロゲンフリー
UL 94V-2準拠の燃焼挙動



温度範囲

-50°C ~ +100°C
短時間+150°C

型番	公称サイズ	内径 x 外径 mm	曲げ半径(mm)	SILVYN® KCLICK-M/90°M に最適	SILVYN® KCLICK PG/90°PGに最適	SILVYN® KCLICK- GPZ-M/GPZに最適	PU (m)
SILVYN® RILL PA 12灰							
61815100	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1.5	7/-	12 x 1.5/7	50
61815110	13	10.0 x 13.0	15	12 x 1.5/16 x 1.5	9	16x1.5/9	50
61815120	16	12.0 x 15.8	22	16 x 1.5/20 x 1.5	11	20x1.5/11	50
61815180	18	14.3 x 18.5	27		13.5	-/13.5	50
61815130	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1.5	16	25x1.5/16	50
61815140	28	23.0 x 28.5	45	25 x 1.5	21	32x1.5/21	50
61815150	34	29.0 x 34.5	50	32 x 1.5	29	40x1.5/29	25
61815160	42	36.0 x 42.5	80	40 x 1.5	36	50x1.5/36	25
61815170	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1.5	48	63x1.5/48	25
SILVYN® RILL PA 12黒							
61815105	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1.5	7/-	12 x 1.5/7	50
61815115	13	10.0 x 13.0	15	12 x 1.5/16 x 1.5	9	16x1.5/9	50
61815125	16	12.0 x 15.8	22	16 x 1.5/20 x 1.5	11	20x1.5/11	50
61815185	18	14.3 x 18.5	27		13.5	-/13.5	50
61815135	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1.5	16	25x1.5/16	50
61815145	28	23.0 x 28.5	45	25 x 1.5	21	32x1.5/21	50
61815155	34	29.0 x 34.5	50	32 x 1.5	29	40x1.5/29	25
61815165	42	36.0 x 42.5	80	40 x 1.5	36	50x1.5/36	25
61815175	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1.5	48	63x1.5/48	25

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ SILVYN® FPAS (861 ページ参照)
- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ参照)

アクセサリ

- ・ SILVYN® KCLICK-M (849 ページ参照)
- ・ SILVYN® KCLICK 90° M (850 ページ参照)
- ・ SILVYN® KCLICK GPZ-M (851 ページ参照)
- ・ SILVYN® KSE (855 ページ参照)
- ・ SILVYN® KCLICK PG (852 ページ参照)
- ・ SILVYN® KCLICK 90° PG (853 ページ参照)
- ・ SILVYN® KCLICK-GPZ (854 ページ参照)
- ・ SILVYN® KCLICK NPT (856 ページ参照)
- ・ SILVYN® KCLICK-Y (857 ページ参照)
- ・ SILVYN® KCLICK-RH (859 ページ参照)
- ・ SILVYN® K-EM (860 ページ参照)