



SILVYN® SSU / SILVYN® SSUE



SILVYN® SSU



SILVYN® SSUE

利点

SILVYN® SSU

- ・高抗張力
- ・柔軟性
- ・強い機械的ストレスに対応
- ・耐熱性

SILVYN® SSUE

- ・高抗張力
- ・耐食性
- ・柔軟性
- ・強い機械的ストレスに対応
- ・耐熱性

適用範囲

SILVYN® SSU

- ・計測技術
- ・プラントエンジニアリング
- ・機械的ストレスが高い用途

SILVYN® SSUE

- ・オフショア用途
- ・計測技術
- ・プラントエンジニアリング
- ・湿潤な室内または屋外
- ・機械的ストレスが高い用途

製品の特長

- ・低い火災の危険性

製品の構成

- ・インターロック型らせん巻き金属製コンジット

注記

- ・SILVYN® SSU 10 (Agraffプロファイル付き)、SILVYN® SSUE 10 + 12 (Agraffプロファイル付き)

テクニカルデータ



SILVYN® SSUE

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース



認定

IEC EN 61386-23



材質

SILVYN® SSU
亜鉛メッキ鋼
SILVYN® SSUE
ステンレス製AISI 316
DW Nr. 1.4404



温度範囲

SILVYN® SSU
-100°C~+300°C
SILVYN® SSUE
-100°C~+400°C

型番	公称サイズ	内径 x 外径 mm	曲げ半径(mm)	SILVYN® LGEF-M/LGES-Mに最適	PUリング(m)
SILVYN® SSU - スチール亜鉛めっき - 10メートル					
61804635	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	10
61804636	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	10
61804637	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5	10
61804638	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5	10
61804639	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5	10
61804640	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5	10
61804629	63	57.5 x 62.5	115	M 63 x 1,5	10
61804630	75	70.0 x 77.0	150	M 75 x 1,5	10
SILVYN® SSU - スチール亜鉛めっき - 25メートル					
61804631	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5	25
61804632	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5	25
61804633	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	25
61804634	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	25
61804614	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5	25
61804626	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5	25
61804627	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5	25
61804628	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5	25
SILVYN® SSU - スチール亜鉛めっき - 50メートル					
61804615	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5	50
61804623	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5	50
61804624	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	50
61804625	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	50
SILVYN® SSUE - ステンレス鋼					
61804600	10	6.8 x 9,1	25	M 12 x 1,5	25
61804601	12	10,0 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1	25
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2	25
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5	25
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5	25
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5	25
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5	10
61804613	50	48,0 x 52,8	90	M 50 x 1,5	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

SILVYN® SSU

- ・SILVYN® AS (883 ページ参照)

アクセサリ

- ・SILVYN® LGEF-M (895 ページ参照)
- ・SILVYN® LGES-M (896 ページ参照)
- ・SILVYN® LGEP (897 ページ参照)