



UNITRONIC® BUS IS

農業用ISOBUSケーブル



備考

- Lapp Cableは、AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)のメンバーです



利点

- ISOBUS規格(ISO 11783-2)に準拠したケーブル、農業用車両用途
- ハイブリッド: データ通信 + 電源用ケーブル

適用範囲

- 屋外用
- トラクターと牽引される機械間の接続ケーブル

製品の特長

- 難燃性(IEC規格60332-1準拠)
- 耐UV性
- 油、ベンジン、ディーゼルに対する耐性
- 堅牢性に優れたPUR (ポリウレタン) パージョン

適合基準/認可

- ISO 11783-2:2012

製品の構成

- IEC 60228、導体クラス5準拠のインライン裸銅撚線による細線銅導体
- 4x 0.5 mm² (赤、黄、黒、緑)
- 2x 2.5 mm² (赤、黒)
- 2x 6 mm² (赤、黒)
- PURまたはPVC製アウターシース
- アウターシース色: 黒(RAL 9005)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: データケーブル
	ピーク動作電圧 60 V
	最小曲げ半径 固定使用: 10 x 外径 可動使用: 15 x 外径
	試験電圧 0.5 mm - 2.5 mm ² 線心 / 線心 = 1.5 kV; 6 - 10 mm ² 線心 / 線心 = 2.5 kV
	特性インピーダンス 特性インピーダンス: 75 W
	温度範囲 PUR: -40°C~+85°C PVC: -30°C~+85°C

型番	製品名	導体構成 (mm ²)	外径 (mm)	銅重量 (kg/km)
PUR				
2170561	UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5	2x6+2x2,5+1x4x0,5	15.6	182.4
PVC				
2170560	UNITRONIC® BUS IS PVC	2x6+2x2,5+1x4x0,5	15.6	182.4

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準:150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算については、カタログ付録のT17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。