

GOFコネクタ

ガラス光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプLC、SC、ST、FC



利点

- ・ 組立に理想的
- ・ 組立手順: ケーブルの用意/
接着/圧着/研磨
- ・ 組立説明書はGOF組立用ツールボックス
にあります(Lapp製品には含まれません)
- ・ コネクタの組付けは訓練された光学機器取
扱者が行ってください

適用範囲

- ・ 製造または実験環境用コネクタアッセンブ
リ

製品の特徴

- ・ 組立に必要なすべてのパーツを含むコネク
タセット

適合基準/認可

- ・ LCはIEC規格61754-20に準拠しています
- ・ SCはIEC規格61754-4に準拠しています
- ・ STはIEC規格61754-2に準拠しています

製品の構成

- ・ フェルール径: LC: 1.25mm (ジルコニ
ア) SC、ST: 2.5mm (ジルコニア)
- ・ 直径1.7mm~2.1mmのケーブルを使用し
て組立可能
- ・ LCおよびSCコネクタセットは、緑(シング
ルモードAPC)、青(シングルモードPC)、お
よび灰(マルチモード)があります。

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光フ ァイバーコネクタ
	許容張力 引張荷重70N 組立後の抗張力 > 100N
	温度範囲 動作 LC: -40°C~75°C SC: -40°C~75°C ST: -40°C~85°C 湿度95% 可燃性UL 94 V-0

型番	製品名	PU
シングルモード		
29110999	GOFコネクタSCシングルモード、青/4PC	4ピース
29110998	GOFコネクタSCシングルモード、青/50PC	50ピース
29110989	GOFコネクタSCシングルモード、APC、緑/4PC	4ピース
29110988	GOFコネクタSCシングルモード、APC、緑/50PC	50ピース
29130999	GOFコネクタLCシングルモード、青/4PC	4ピース
29130998	GOFコネクタLCシングルモード、青/50PC	50ピース
29130989	GOFコネクタLCシングルモード、APC、緑/4PC	4ピース
29130988	GOFコネクタLCシングルモード、APC、緑/50PC	50ピース
29120999	GOFコネクタSTシングルモード/4PC	4ピース
29120998	GOFコネクタSTシングルモード/50PC	50ピース
29140999	GOFコネクタFCシングルモード/4PC	4ピース
マルチモード		
29110199	GOFコネクタSCマルチモード、ベージュ/4PC	4ピース
29110198	GOFコネクタSCマルチモード、ベージュ/50PC	50ピース
29130199	GOFコネクタLCマルチモード、ベージュ/4PC	4ピース
29130198	GOFコネクタLCマルチモード、ベージュ/50PC	50ピース
29120199	GOFコネクタSTマルチモード/4PC	4ピース
29120198	GOFコネクタSTマルチモード/50PC	50ピース
29140199	GOFコネクタFCマルチモード/4PC	4ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

GOFアダプタ

ガラス光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプLC、SC、ST用アダプタ



製品の特徴

- これらのカップリングにより、ガラスファイバーコネクタが同一または異なるコネクタタイプに接続されます。

適合基準/認可

- LCはIEC規格61754-20に準拠しています
- SCはIEC規格61754-4に準拠しています
- STはIEC規格61754-2に準拠しています
- IEC、EIA/TIA規格に準拠しています

製品の構成

- ジルコニアスリーブ
- LCおよびSCアダプタは、緑(シングルモードAPC)、青(シングルモードPC)、および灰(マルチモード)があります。

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーカップラー
	減衰
	減衰(dB) < 0.2
	リピータビリティ
	1000回(dB) < 0.2
0+1	温度範囲
	動作
	LC: -25°C~70°C
	SC: -40°C~75°C
	ST: -40°C~85°C
	湿度95%
	可燃性UL 94 V-0

型番	製品名	PU
シングルモード		
29410999	GOFアダプタDuplex SCシングルモード、青/4PC	4ピース
29410989	GOFアダプタDuplex SCシングルモード、APC、緑/4PC	4ピース
29430999	GOFアダプタDuplex LCシングルモード、青/4PC	4ピース
29430989	GOFアダプタDuplex LCシングルモード、APC、緑/4PC	4ピース
29420999	GOFアダプタSimplex ST(BFOC)シングルモード/4PC	4ピース
29421999	GOFアダプタDuplex ST-SCシングルモード/4PC	4ピース
マルチモード		
29410199	GOFアダプタDuplex SCマルチモード、ベージュ/4PC	4ピース
29430199	GOFアダプタDuplex LCマルチモード、ベージュ/4PC	4ピース
29420199	GOFアダプタSimplex ST(BFOC)マルチモード/4PC	4ピース
29421199	GOFアダプタDuplex ST-SCマルチモード/4PC	4ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。