



SILVYN® E-KIT



備考

- ・ 橙の保護コンジットセット (ショート丈)

利点

- ・ ケーブルの保護および結束
- ・ メンテナンスおよび追加導入
- ・ 重要部の摩耗に対する保護

適用範囲

- ・ e-Mobility

製品の特長

- ・ 切断可能で閉じられた保護ホース
- ・ 機械的および化学的に高い耐性

適合基準/認可

- ・ 欧州規制ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16に準拠した使用、橙の信号色による高電圧システムおよびコンポーネント(> 25V AC / > 60V DC)のマーキング用

付属

- ・ コルゲートホース、スロット付き、ロック可能
- ・ コルゲートホース、ツープース、ロック可能
- ・ メリヤス生地、クローズ、耐穿刺性
- ・ 編組ホース、スロット付き、自動巻取式
- ・ ケーブルタイ (200x2.5mm)、引張装置

テクニカルデータ



製品の色

橙



材質

ポリアミド6 (PA6) ポリプロピレン (PP) ポリエステル (PET)
UL 94V-2に準拠した燃焼挙動



温度範囲

PP: -30~+105°C PA6: -55~+125°C
PET: -40 ~ +160°C

型番	波形チューブ (m)	ファブリック/メッシュ (m)	Cable ties (pcs)	内容(m)	内容(ユニット)	PU
SILVYN® E-KIT						
61737407	ポリプロピレン (PP)	Polyester (PET)	ポリアミド6 (PA6)	3	100	1

他の色とサイズも特注可能。

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



SILVYN® CNP / SILVYN® CNP NPT



SILVYN® CNP

SILVYN® CNP NPT

利点

SILVYN® CNP

- ・ 機械的ストレスから保護
- ・ 防水
- ・ 屈曲性
- ・ 高い耐油性と耐酸性

SILVYN® CNP NPT

- ・ 難燃性
- ・ 高抗張力
- ・ 強い機械的ストレスに対応
- ・ 化学薬品に対する高い耐性

適用範囲

- ・ 機械工学
- ・ ロボット産業
- ・ 液体を扱う設備
- ・ 輸送産業

製品の構成

SILVYN® CNP

- ・ PVCインナーチューブ付きコンジット
- ・ ナイロン編組
- ・ プラスチック製アウターシース

SILVYN® CNP NPT

- ・ 基本的な本体は、表面が亜鉛メッキされた
鋳鋼製です。インナースリーブはポリアミ
ド製で、コンジットを収容します。インナ
ースリーブの特殊な形状が、ユニオンナッ
トによってコンジット内に圧入されます
- ・ Oリングおよびゆるみ止めナット付属

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

SILVYN® CNP

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護
用プラスチック製ホース

SILVYN® CNP NPT

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護
用金属製ホース向けネジ接続

認定

SILVYN® CNP

UL 1660



製品の色

SILVYN® CNP

橙



材質

SILVYN® CNP

PVCコンパウンド、ナイロンファブリ
ック付き

SILVYN® CNP NPT

本体: 亜鉛メッキの表面処理を施した
鋳鉄

インナースリーブ: PA



保護等級

IP 67



温度範囲

SILVYN® CNP

-20°C~+60°C

CSA: -18°C~+75°C

短時間: 最大+80°C

SILVYN® CNP NPT

-45°C~+105°C

型番	公称サイズ	内径 x 外径 mm	固定/可動曲げ半径(mm)	SWレンチサ イズ mm	全長 mm	SILVYN® CNPに最適	PUリング(m)
SILVYN® CNP							
61712930	3/8"	12.6 x 19.4	70.0/100.0			1/2"	76
61722330	1/2"	16.1 x 23.4	90.0/125.0			1/2"	60
61722340	3/4"	21.0 x 29.5	115.0/160.0			3/4"	53
61712460	1"	26.5 x 36.3	170.0/200.0			1"	30
61712910	1 1/4"	31.5 x 46.0	200.0/240.0			1 1/4"	15
61722270	1 1/2"	40.4 x 52.4	230.0/290.0			1 1/2"	15
61722320	2"	52.4 x 66.6	260.0/350.0			2"	15
SILVYN® CNP NPTネジ接続							
55500400	1/2"			27	55	3/8"	1
55500410	1/2"			32	66	1/2"	1
55500420	3/4"			39	66	3/4"	1
55500430	1"			45	73	1"	1
55500440	1 1/4"			59	87	1 1/4"	1
55500450	1 1/2"			67	87	1 1/2"	1
55500460	2"			82	101	2"	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

SILVYN® CNP

- ・ SILVYN® CNP NPT (923 ページ参照)