



FLEXIMARK®ステンレス製キット



利点

- ・ FLEXIMARK®ステンレス製システムの基本的な備品をハンディボックスに収納

適用範囲

- ・ ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
- ・ 素早く簡単な現地組立
- ・ マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)

適合基準/認可

- ・ Achilles JQS認定

注記

- ・ 同梱の部品はそれぞれ個別に購入できます(特殊プライヤ = 型番61790180など)

付属

- ・ 文字A-Ö/0-9: 40ピース
- ・ 特殊文字 +/-.üおよび接地記号: 40ピース
- ・ 空白文字: 40ピース
- ・ 長さ286、109、83.1、60.4、48.8 mmのCharacter holders (取付穴あり、ケーブルタイ用締結ループ付き)が5セットずつ
- ・ スチール製ケーブルタイLS 4.6x200: 10ピース

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	寸法 Character strips: 9.5 x 6 x 0.75 mm ハンディボックス: 440 x 380 x 100 mm
	材質 耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)
	温度範囲 -80°C~+500°C

型番	製品名	付属品	PU
FLEXIMARK®ステンレス製キット			
83254222	FLEXIMARK®キット ステンレス鋼、プライヤなし	プライヤなし	1
83254223	FLEXIMARK®キット ステンレス鋼、特殊プライヤ付き	標識が外れないようにするための特別なプライヤ付き	1
83254224	FLEXIMARK®キット ステンレス鋼、ケーブルタイプライヤ付き	ケーブルタイプライヤ付き	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
各種タイプのキットの詳細については、当社のデータシートを参照してください。

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® MR(ステンレス製) (964 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製) (965 ページ参照)
- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)



FLEXIMARK® MR(ステンレス製)



備考

- FLEXIMARK®サンプルバッグ入り(型番 M32511)

利点

- 現地での素早く簡単な永久マーキング

適用範囲

- ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
- Character strips をNMステンレス製 Character holders に押込んで組立
- マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)

適合基準/認可

- Achilles JQS認定

注記

- キリル(Cyrillic)文字も受注対応

付属

- 各文字の200マーカーを組むセット

テクニカルデータ

- 区分 ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
- 寸法**
高さ x 幅: 約 9.5 x 6 mm
文字の高さ: 約 6.8 mm
- 材質**
耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)
- 温度範囲**
-80°C~+500°C

型番	製品名	PUごとのマーカー数	PU
セット			
83254122	FLEXIMARK® Character strips MR SET 0-9	2000	1
83254120	FLEXIMARK® Character strips MR SET A-Z	5200	1
ナンバリング			
83254179	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 1	200	1
83254180	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 2	200	1
83254181	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 3	200	1
83254182	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 4	200	1
83254183	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 5	200	1
83254184	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 6/9	200	1
83254185	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 7	200	1
83254186	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 8	200	1
文字			
83254150	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 A	200	1
83254151	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 B	200	1
83254152	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 C	200	1
83254153	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 D	200	1
83254154	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 E	200	1
83254155	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 F	200	1
83254156	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 G	200	1
83254157	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 H	200	1
83254158	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 I	200	1
83254159	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 J	200	1
83254160	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 K	200	1
83254161	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 L	200	1
83254162	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 M	200	1
83254163	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 N	200	1
83254164	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 O/O	200	1
83254165	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 P	200	1
83254166	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Q	200	1
83254167	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 R	200	1
83254168	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 S	200	1
83254169	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 T	200	1
83254170	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 U	200	1
83254171	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 V	200	1
83254172	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 W	200	1
83254173	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 X	200	1
83254174	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Y	200	1
83254175	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Z	200	1
83254177	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Å	200	1
83254178	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Ö	200	1
83254201	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Ü	200	1
マーク			
83254192	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 +	200	1
83254191	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 -	200	1
83254194	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 /	200	1
83254195	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 °	200	1
83254199	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 :	200	1

型番	製品名	PUごとのマーカ―数	PU
83254198	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 ~	200	1
83254193	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 =	200	1
83254200	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 Earth	200	1
83254196	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20、	200	1
83254202	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 (200	1
83254189	FLEXIMARK® Character strips MR 10-20 (空白)	200	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK®ステンレス鋼FCC (933 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製) (965 ページ参照)
- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)



FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製)

備考

- ・ PR 1 NM 7、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番: M3251010)



利点

- ・ 現地での素早く簡単なマーキング

適用範囲

- ・ ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
- ・ MRステンレス製キャラクタの取付けが可能
- ・ マーカ―は過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)

適合基準/認可

- ・ Achilles JQS認定

注記

- ・ ケーブルタイ(最大幅7.9 mm)またはネジ(最大3 mm Ø)による取付け

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	寸法 寸法の許容誤差は+/-1.5 mmです。
	備考 高さ: 約 11 mm ネジ穴直径: 3 mm
	材質 耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)
	温度範囲 -80°C~+500°C

型番	製品名	長さ(mm)	最大 文字数	PUごとのマーカ―数	PU
FLEXIMARK® NM Character holders(ステンレス製)					
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288	46	50	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)