



ETHERLINE® PN Cat.5 Patch cables

備考

- PROFINET®(Dコード)用
- その他タイプはwww.lappgroup.com/assemblyfinderから注文可能。また特注品は別途お問合せください。



利点

- コネクタ付きパッチケーブル

適用範囲

- PROFINET®用タイプA
- 固定使用
- EtherCAT、EtherNet/IPに最適
- 産業用途での使用に最適
- 屋内使用

製品の特長

- Cat.5eおよびクラスDに準拠した要件に適合
- 2ペア: 10/100 Mbit/s、産業用イーサネット向け

適合基準/認可

- このケーブルはUL/CSAで認定されています(CMG)

製品の構成

- 単線、2x2x AWG22/1
- 星形カッドケーブル
- 銅編組およびアルミホイルの一括シールド
- PVC製アウターシース、直径6.5mm
- 色: 緑(RAL 6018に基づく)

テクニカルデータ

区分
ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
ETIM 5.0 Class-Description: 銅製パッチコード(ツイストペア)、産業用

最小曲げ半径
設置中: 15 x 外径
固定使用: 10 x 外径

保護等級
M12: IP 67
RJ45: IP 20

温度範囲
設置中: -20°C~+60°C
固定使用: -40°C~+80°C

コーティング
M12: D-Standard

		RJ45	M12、プラグ、ストレート	M12、プラグ、アングル	M12、ソケット、ストレート	オープンエンド
	長さ	型番				
	1.0m	2171179	2171165	2171172	特注可能	2171186
	2.0m	2171180	2171166	2171173		2171187
	3.0m	2171181	2171167	2171174		2171188
	5.0m	2171182	2171168	2171175		2171189
	10.0m	2171183	2171169	2171176		2171190
	20.0m	2171184	2171170	2171177		2171191
	1.0m	2171165	2171001	2171013	2171151	2171007
	2.0m	2171166	2171002	2171014	2171152	2171008
	3.0m	2171167	2171003	2171015	2171153	2171009
	5.0m	2171168	2171004	2171016	2171154	2171010
	10.0m	2171169	2171005	2171017	2171155	2171011
	20.0m	2171170	2171006	2171018	2171156	2171012
	1.0m	2171172	2171013	特注可能	特注可能	2171019
	2.0m	2171173	2171014			2171020
	3.0m	2171174	2171015			2171021
	5.0m	2171175	2171016			2171022
	10.0m	2171176	2171017			2171023
	20.0m	2171177	2171018			2171024
	1.0m	特注可能	2171151	特注可能	特注可能	特注可能
	2.0m		2171152			
	3.0m		2171153			
	5.0m		2171154			
	10.0m		2171155			
	20.0m		2171156			

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。詳細値(公差など)は提供可能です。その他長さの特注可能です。