



Basic Tie ケーブルタイ



利点

- ・ 油、グリース、油誘導体およびアロマト溶媒への高い耐性
- ・ 耐UV(黒色)

適用範囲

- ・ 多数のアプリケーション向けのケーブルタイ

適合基準/認可

- ・ 可燃性 (UL 94V-2 準拠)

適合工具

- ・ Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120ケーブルタイ工具 (1048ページ参照)
- ・ BASICケーブルタイ工具 (1049ページ参照)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルタイ

材質
 ポリアミド6.6
 ハロゲンフリー

温度範囲
 設置温度 -40°C~+85°C:
 -10°C~+60°C

型番	製品名	UL認定	長さ x 幅(mm)	結束径(mm)	UL準拠の抗張力(N)	ピース / PU
白(ナチュラル)						
61831001	Basic Tie 98x2.5 NAT	あり	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	1000
61831003	Basic Tie 160x2.6 NAT	あり	160.0 x 2.6	1.0 - 40.0	80.0	1000
61831004	Basic Tie 200x2.6 NAT	あり	200.0 x 2.6	2.0 - 51.0	80.0	1000
61831005	Basic Tie 140x3.5 NAT	あり	140.0 x 3.5	2.5 - 32.0	180.0	1000
61831006	Basic Tie 200x3.5 NAT	あり	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	1000
61831007	Basic Tie 290x3.5 NAT	あり	290.0 x 3.5	3.0 - 79.0	180.0	100
61831013	Basic Tie 370x3.5 NAT	あり	370.0 x 3.5	2.0 - 103.0	180.0	100
61831009	Basic Tie 160x4.5 NAT	あり	160.0 x 4.5	2.5 - 38.0	220.0	1000
61831011	Basic Tie 200x4.8 NAT	あり	200.0 x 4.8	3.0 - 50.0	220.0	1000
61831014	Basic Tie 290x4.5 NAT	あり	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61831016	Basic Tie 360x4.5 NAT	あり	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61831020	Basic Tie 240x7.8 NAT	あり	240.0 x 7.8	3.5 - 63.0	540.0	100
61831021	Basic Tie 300x7.8 NAT	あり	300.0 x 7.8	4.0 - 80.0	540.0	100
61831022	Basic Tie 365x7.5 NAT	あり	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
61831023	Basic Tie 450x7.5 NAT	あり	450.0 x 7.5	35.0 - 130.0	540.0	100
61831024	Basic Tie 540x7.5 NAT	あり	540.0 x 7.5	35.0 - 158.0	540.0	100
61831025	Basic Tie 750x7.5 NAT	あり	750.0 x 7.5	35.0 - 220.0	540.0	100
61831026	Basic Tie 780x9.0 NAT	あり	780.0 x 9.0	34.0 - 233.0	700.0	100
黒(耐UV)						
61831041	Basic Tie 98x2.5 BK	あり	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	1000
61831043	Basic Tie 160x2.6 BK	あり	160.0 x 2.6	1.0 - 40.0	80.0	1000
61831044	Basic Tie 200x2.6 BK	あり	200.0 x 2.6	2.0 - 51.0	80.0	1000
61831045	Basic Tie 140x3.5 BK	あり	140.0 x 3.5	2.5 - 32.0	180.0	1000
61831046	Basic Tie 200x3.5 BK	あり	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	1000
61831047	Basic Tie 290x3.5 BK	あり	290.0 x 3.5	3.0 - 79.0	180.0	100
61831053	Basic Tie 370x3.5 BK	あり	370.0 x 3.5	2.0 - 103.0	180.0	100
61831049	Basic Tie 160x4.5 BK	あり	160.0 x 4.5	2.5 - 38.0	220.0	1000
61831051	Basic Tie 200x4.8 BK	あり	200.0 x 4.8	3.0 - 50.0	220.0	1000
61831054	Basic Tie 290x4.5 BK	あり	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61831056	Basic Tie 360x4.5 BK	あり	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61831060	Basic Tie 240x7.8 BK	あり	240.0 x 7.8	3.5 - 63.0	540.0	100
61831061	Basic Tie 300x7.8 BK	あり	300.0 x 7.8	4.0 - 80.0	540.0	100
61831062	Basic Tie 365x7.5 BK	あり	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
61831063	Basic Tie 450x7.5 BK	あり	450.0 x 7.5	35.0 - 130.0	540.0	100
61831064	Basic Tie 540x7.5 BK	あり	540.0 x 7.5	35.0 - 158.0	540.0	100
61831065	Basic Tie 750x7.5 BK	あり	750.0 x 7.5	35.0 - 220.0	540.0	100
61831066	Basic Tie 780x9.0 BK	あり	780.0 x 9.0	34.0 - 233.0	700.0	100

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ スチールノーズ付きTy-Rap®ケーブルタイ (1043ページ参照)
- ・ Ty-Fast®ケーブルタイ (1041ページ参照)
- ・ スチールノーズ付きTy-Rap®耐候用ケーブルタイ (1043ページ参照)