



Quick Tieケーブルタイ



利点

- ・ 再利用可能な低コストケーブルタイ、低負荷アプリケーションに最適
- ・ ラウンドプロファイルにより高い機械的強度と確実なシールを保証します
- ・ ビーズ機構により、簡単な脱着が可能

適用範囲

- ・ 簡単なケーブル束線に最適
- ・ バッグ類の密閉

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルタイ
製品の色	黒(耐UV) 赤
材質	ポリエチレン
温度範囲	-40°C~+70°C

型番	製品名	色	UL認定	長さ x 幅(mm)	抗張力(N)	ピース / PU
赤						
61710040	Quick Tie 120x3.5 RD	赤	なし	120.0 x 3.5	130.0	100
61710041	Quick Tie 240x3.9 RD	赤	なし	240.0 x 3.9	180.0	100
61710042	Quick Tie 320x4.4 RD	赤	なし	320.0 x 4.4	230.0	100
61710180	Quick Tie 500x5.7 RD	赤	なし	500.0 x 5.7	250.0	100
61710043	Quick Tie 665x6.6 RD	赤	なし	665.0 x 6.6	370.0	100
黒(耐UV)						
61721101	Quick Tie 120x3.5 BK	黒	なし	120.0 x 3.5	130.0	100
61721102	Quick Tie 240x3.9 BK	黒	なし	240.0 x 3.9	180.0	100
61721103	Quick Tie 320x4.4 BK	黒	なし	320.0 x 4.4	230.0	100
61710190	Quick Tie 500x5.7 BK	黒	なし	500.0 x 5.7	250.0	100
61721104	Quick Tie 665x6.6 BK	黒	なし	665.0 x 6.6	370.0	100

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ Ty-Grip®FOL / FOケーブルタイ
- ・ Kable-Fix Rケーブルタイ



Ty-Grip®FOL / FOケーブルタイ



利点

- ・ 簡単かつ素早く結束
- ・ ケーブル保護: ケーブルアウターシースの損傷を防止
- ・ 再利用可能

適用範囲

- ・ 頻繁に交換が必要な場合や常時アクセスが必要なアプリケーションに理想的
- ・ 光ファイバケーブルやネットワークケーブルなどの繊細なケーブルの結束
- ・ 照明および音響アプリケーション

適合基準/認可

- ・ 難燃性(UL 94 HB準拠)

設計

- ・ バックル付きFOL: 高品質ポリマー製ストラップにより安定性と安全性が向上
- ・ ループ付きFO: スリット付きヘッドにより素早く簡単に固定可能

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルタイ
製品の色	黒
材質	ポリアミド ハロゲンフリーかつシリコンフリー
温度範囲	-20°C~+104°C (FO) / 93°C (FOL)

型番	製品名	UL認定	長さ x 幅(mm)	ピース / PU
ループ付きFO				
61823720	FO 200-40-0	なし	228.0 x 12.7	10
61823730	FO 350-40-0	なし	330.0 x 12.7	10
バックル付きFOL				
61823740	FOL 300-50-0	なし	304.0 x 19.0	10
61823750	FOL 500-50-0	なし	457.0 x 19.0	10

TY-GRIP®はABBの登録商標です。

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ HITRONIC® POFシンプレックスケーブル (481ページ参照)
- ・ HITRONIC® POFデュプレックスケーブル (483ページ参照)