



Ty-Fast®ケーブルタイ



利点

- ・ 一体成形されたポリアミド歯止めは、高いロック強度を兼ね備えています
- ・ テール部を引張り、しっかりと保持して最後に手動またはツールで締め付けます

適用範囲

- ・ 多数のアプリケーション向けのケーブルタイ

適合基準/認可

- ・ ファイル番号: E49405
- ・ 燃焼性 (UL 94V-2 準拠)

適合工具

- ・ Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120ケーブルタイ工具 (1048ページ参照)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルタイ

材質
 ポリアミド6.6
 ハロゲンフリーかつシリコンフリー

温度範囲
 -40°C~+85°C

型番	製品名	UL認定	長さ x 幅(mm)	結束径(mm)	抗張力(N)	ピース / PU
白(ナチュラル)						
61810350	TY100-18	あり	112.0 x 2.4	25.0	80	1000
61810360	TY125-18	あり	136.0 x 2.4	32.0	80	1000
61810380	TY125-40	あり	141.0 x 3.6	32.0	180	1000
61810390	TY200-40	あり	205.0 x 3.6	50.0	180	1000
61810400	TY300-40	あり	290.0 x 3.6	76.0	180	1000
61810410	TY175-50	あり	186.0 x 4.6	44.0	220	1000
61810420	TY300-50	あり	291.0 x 4.6	76.0	220	1000
61810430	TY400-50	あり	366.0 x 4.6	102.0	220	1000
61810440	TY200-120	あり	219.0 x 7.6	50.0	540	500
61810450	TY400-120	あり	375.0 x 7.6	102.0	540	500
黒(耐UV)						
61810460	TY100-18x	あり	112.0 x 2.4	25.0	80	1000
61810470	TY125-18x	あり	136.0 x 2.4	32.0	80	1000
61810490	TY125-40x	あり	141.0 x 3.6	32.0	180	1000
61810500	TY200-40x	あり	205.0 x 3.6	50.0	180	1000
61810510	TY300-40x	あり	290.0 x 3.6	76.0	180	1000
61810520	TY175-50x	あり	186.0 x 4.6	44.0	220	1000
61810530	TY300-50x	あり	291.0 x 4.6	76.0	220	1000
61810540	TY400-50x	あり	366.0 x 4.6	102.0	220	1000
61810550	TY200-120x	あり	219.0 x 7.6	50.0	540	500
61810560	TY400-120x	あり	375.0 x 7.6	102.0	540	500

TY-FAST®はABBの登録商標です。
 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ スチールノーズ付きTy-Rap®ケーブルタイ (1043ページ参照)
- ・ スチールノーズ付きTy-Rap®耐候用ケーブルタイ (1043ページ参照)

ÖLFLEX®
 UNITRONIC®
 ETHERLINE®
 HITRONIC®
 EPIC®
 SKINTOP®
 SILVYN®
 FLEXIMARK®
 工具・アクセサリ
 付録