



スチールノーズとラベル付きTy-Rap®ケーブルタイ

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



利点

- ・マーキング付きケーブルタイ
- ・すべてのエッジが丸みを帯びているため組立が簡単
- ・特許取得済みのステンレス製ロックフックにより、過酷な条件下での安全な保持が保証されます

適用範囲

- ・ケーブル、ケーブル結束、油圧および空気圧供給ラインの結束およびマーキング

適合基準/認可

- ・ファイル番号: E49405
- ・燃焼性 (UL 94V-2 準拠)

設計

- ・TY 51 M: ケーブルタイに対して直角になるようラベルエリアを配置
- ・TY 53 M/TY 532 M: ロックの上にケーブルタイに対して直角になるようラベルエリアを配置

適合工具

- ・Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120ケーブルタイ工具 (1048ページ参照)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルタイ
	製品の色 ナチュラル
	材質 ポリアミド6.6 ハロゲンフリーかつシリコンフリー
	温度範囲 -40°C~+85°C

型番	製品名	UL認定	長さ x 幅(mm)	結束径(mm)	ラベリング面(mm)	抗張力(N)	ピース / PU
ノーズトップ							
61716020	TY 51 M	あり	92.0 x 2.4	10.0 - 16.0	25 x 8	80	500
平行な面							
61715840	TY 46 MD	あり	184.0 x 4.8	9.5 - 45.0	30 x 24	220.0 二重	500
61715880	TY 46 MT	あり	184.0 x 4.8	9.5 - 45.0	46 x 24	220.0 トリプル	500
61715920	TY 46 MF	あり	184.0 x 4.8	9.5 - 45.0	63 x 24	220.0 クアドラブル	250
61715780	TY 546 M	あり	184.0 x 4.8	9.5 - 45.0	13 x 24	220	100
61715950	TY 548 M	あり	360.0 x 4.8	19.0 - 102.0	13 x 54	220	100
ノーズボトム							
61716080	TY 53 M	あり	102.0 x 2.4	2.0 - 16.0	21 x 9	80	500
61716560	TY 532 M	あり	212.0 x 2.4	2.0 - 51.0	21 x 9	80	1000

TY-RAP®はABBの登録商標です。
小さいパッケージに特注可能。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・KMKラベルホルダー (962ページ参照)

アクセサリ

- ・MSマーカーペン