



## スチールノーズ付きTy-Rap®ケーブルタイ



## スチールノーズ付きTy-Rap®耐候用ケーブルタイ



### 利点

- ・ 極端な温度範囲、湿度、極端な低温などの厳しい条件でも高強度を維持
- ・ ロックは衝撃と振動に耐性があります
- ・ スチールブレードはタイヘッドに固定され、耐腐食性の耐磁性鋼(タイプ316)で作られています。

### 適用範囲

- スチールノーズ付きTy-Rap®ケーブルタイ**
  - ・ 過酷な環境に対応したスチールノーズ付きの高品質なケーブルタイ
- スチールノーズ付きTy-Rap®耐候用ケーブルタイ**
  - ・ 発電所の屋外設置および保守に使用

### 製品の特長

- スチールノーズ付きTy-Rap®耐候用ケーブルタイ**
  - ・ 軍用仕様を満たすために2%のカーボンを含む

### 適合基準/認可

- ・ File number TY-RAP® : E49405
- ・ 燃焼性 (UL 94V-2 準拠)

### 付属

- ・ 「B」が付く製品 (TYB 24 Mなど)は、ボックスで提供され、ケーブルタイが適切に配置されています。

### 適合工具

- ・ Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120ケーブルタイ工具 (1048ページ参照)

### テクニカルデータ

	<b>区分 ETIM 5/6</b> ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルタイ
	<b>製品の色</b> スチールノーズ付きTy-Rap®ケーブルタイ ナチュラル スチールノーズ付きTy-Rap®耐候用ケーブルタイ RAL 9005黒/UV耐性
	<b>材質</b> ポリアミド6.6 ハロゲンフリーかつシリコンフリー
	<b>温度範囲</b> -40°C~+85°C

型番	製品名	UL認定	長さ x 幅(mm)	結束径(mm)	抗張力(N)	ピース / PU
<b>ナチュラル</b>						
61715000	TYB* 23 M	あり	92.0 x 2.3	2.0 - 16.0	80	1000
61716250	TY 232 M	あり	203.0 x 2.3	2.0 - 50.0	80	1000
61716310	TY 234 M	あり	356.0 x 2.3	2.0 - 102.0	80	1000
61715060	TYB* 24 M	あり	140.0 x 3.6	2.0 - 29.0	180	1000
61716370	TY 242 M	あり	208.0 x 3.6	2.0 - 50.0	180	1000
61715180	TY 26 M	あり	284.0 x 3.6	2.0 - 76.0	180	1000
61716430	TY 244 M	あり	368.0 x 3.6	2.0 - 103.0	180	1000
61715120	TYB* 25 M	あり	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220	1000
61716490	TY 253 M	あり	290.0 x 4.8	3.5 - 78.0	220	1000
61715300	TY 28 M	あり	361.0 x 4.8	3.5 - 102.0	220	1000
61716550	TY 272 M	あり	223.0 x 6.9	6.0 - 50.0	540	500
61715240	TY 27 M	あり	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	540	500
61715360	TY 29 M	あり	771.0 x 6.9	6.0 - 229.0	540	500
<b>黒(耐UV)</b>						
61723010	TYB* 23 MX	あり	92.0 x 2.3	2.0 - 16.0	80	1000
61723110	TY 232 MX	あり	203.0 x 2.4	2.0 - 50.0	80	1000
61723120	TY 234 MX	あり	356.0 x 2.3	2.0 - 102.0	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	あり	140.0 x 3.6	2.0 - 29.0	180	1000
61723130	TY 242 MX	あり	208.0 x 3.6	2.0 - 50.0	180	1000
61723040	TY 26 MX	あり	284.0 x 3.6	2.0 - 76.0	180	1000
61723140	TY 244 MX	あり	368.0 x 3.6	2.0 - 103.0	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	あり	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220	1000
61723150	TY 253 MX	あり	290.0 x 4.8	3.5 - 78.0	220	1000
61723060	TY 28 MX	あり	361.0 x 4.8	3.5 - 102.0	220	1000
61723160	TY 272 MX	あり	223.0 x 6.9	6.0 - 50.0	540	500
61723050	TY 27 MX	あり	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	540	500
61723070	TY 29 MX	あり	771.0 x 6.9	6.0 - 229.0	540	500

B = 箱、またはビニール袋  
TY-RAP®はABBの登録商標です。  
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。