

丸型コネクタ・EPIC® POWER LS1コンタクト、ツール、アクセサリ



EPIC® POWER LS1オス型コンタクト

丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ



i 備考

- ・すべてのコンタクトは高品質金メッキです。
- ・コンタクトは少ない品種で広範囲な圧着に対応するよう設計されています
- ・サーボアプリケーションでは機械的ストレスが強いため、圧着バージョンのみが使用可能です。

EPIC® POWER LS1メス型コンタクト

丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ



i 備考

- ・すべてのコンタクトは高品質金メッキです。
- ・コンタクトは少ない品種で広範囲な圧着に対応するよう設計されています
- ・サーボアプリケーションでは機械的ストレスが強いため、圧着バージョンのみが使用可能です。

型番	製品名	バージョン	対応コネクタ	ピース / PU
1mmコンタクト、オス型				
74033001	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm ²	LSI A1、A3、G5	10
74033000	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm ²	LSI A1、A3、G5	100
74034001	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm ²	LS1 F6、F7	10
74034000	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm ²	LS1 F6、F7	100
2mmコンタクト、オス型				
74033101	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm ²	LSI A1、A3、G5	10
74033100	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm ²	LSI A1、A3、G5	100
74034101	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm ²	LS1 F6、F7	10
74034100	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm ²	LS1 F6、F7	100
44420103	POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0	2 mm オス型 4.0 mm ²	LS1 F6、F7	100
1mmコンタクト、メス型				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 mm メス型 スロット 0.14 - 1.0 mm ²	インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 mm メス型 スロット 0.14 - 1.0 mm ²	インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 mm メス型 双曲面 0.14 - 1.0 mm ²	インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 mm メス型 双曲面 0.14 - 1.0 mm ²	インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6	100
2mmコンタクト、メス型				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2 mm メス型 パネ 0.5-2.5mm ²	LS1 D6、A6	10
2mmコンタクト、メス型				
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2 mm メス型 パネ 0.5-2.5mm ²	LS1 D6、A6	100
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2 mm メス型 双曲面 4 mm ²	タイプD6、A6用	10
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2 mm メス型 双曲面 4 mm ²	タイプD6、A6用	100
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2 mm メス型 1.0 - 2.5 mm ²	LS1 D6、A6	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

EPIC® POWER LS1 ツール

丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ




型番	製品名	バージョン	ピース / PU
ツール			
11148000	圧着工具	ツールケース(ロケーターなし)	1
11148001	4-マンドレルデジタル圧着工具	ツールケース(ロケーターなし)	1
11148002	圧着機	5 - 10 barの空気圧式、ロケーターは含まれません	1
11148300	圧着工具LS1、M23のロケーター		1
75017400	LS1取り外し工具、1 mmコンタクト用	ハウジングタイプA、G	1
75017500	LS1取り外し工具、2 mmコンタクト用	ハウジングタイプA、G	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

EPIC® POWER LS1 アクセサリ

丸型コネクタ用のコンタクト、ツール、アクセサリ



型番	製品名	バージョン	ピース / PU
EPIC® POWER LS1 アクセサリ			
75007810	M23-LS1 A、B、F、G保護キャップ	A1、B1、B2、F6、F7、G4、G5、G6用プラスチックキャップ	20
75007710	M23 / LS1 D保護キャップ	D6、A6用プラスチックキャップ	20
75018010	M23 A、B保護キャップ、止めラグが付いたプラスチックコード付き	A1、A3、B1、B2の金属キャップ	20
アクセサリ			
75018310	LS1 A、G、Fスクリューキャップ、ループ付きプラスチックコード	A1、A3、F6、F7、G4、G5の金属キャップ	20
55001310	SILVYN Adapter LS1/M25x1,5	統合ケーブルグラウンド8.5~11mm、10.5~15.5mm用	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。