




FLEXIMARK® LAラベル



利点

- ・レーザープリンタ用ポリエステルフィルム製粘着ラベル
- ・角が丸みを帯びているため、つかみやすい
- ・化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)

適用範囲

- ・キャビネットなどのコンポーネントのマーキング

製品の特徴

- ・接着剤が固まるのに最大24時間の固着が必要です。

注記

- ・FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・レーザープリンターで最適な印刷が可能

付属

- ・ミシン目付きDIN A4ラベルシート

備考

- ・LA 16.9-9 YE、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M3251010)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	接着剤 アクリル系永久接着剤
	製品の色 白または黄 銀も対応可能
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.05 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C 最低接着温度: +10 °C

型番	製品名	色	幅 x 高さ (mm)	PUごとのマーク数	1列ごとのラベル数	PU
FLEXIMARK® LAラベル						
83256199	FLEXIMARK® LAラベル7-8 YE(黄)	黄	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256228	FLEXIMARK® LAラベル11-8 YE(黄)	黄	11.0 x 8.0	4200	420	1
83256231	FLEXIMARK® LAラベル12-6 YE(黄)	黄	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256204	FLEXIMARK® LAラベル15-6 YE(黄)	黄	15.0 x 6.0	5170	517	1
83256234	FLEXIMARK® LAラベル16-8 YE(黄)	黄	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256207	FLEXIMARK® LAラベル16.9-7 YE(黄)	黄	16.9 x 7.0	4000	400	1
83256210	FLEXIMARK® LAラベル16.9-9 YE(黄)	黄	16.9 x 9.0	3100	310	1
83256213	FLEXIMARK® LAラベル20-8 YE(黄)	黄	20.0 x 8.0	2800	280	1
83256216	FLEXIMARK® LAラベル25-12 YE(黄)	黄	25.0 x 12.0	1610	161	1
83256219	FLEXIMARK® LAラベル25.6-10 YE(黄)	黄	25.6 x 10.0	1960	196	1
83256240	FLEXIMARK® LAラベル30.5-12.7 YE(黄)	黄	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256222	FLEXIMARK® LAラベル46.9-9 YE(黄)	黄	46.9 x 9.0	1240	124	1
83256225	FLEXIMARK® LAラベル56-21.8 YE(黄)	黄	56.0 x 21.8	390	39	1
83256243	FLEXIMARK® LAラベル60-30 YE(黄)	黄	60.0 x 30.0	270	27	1
83256237	FLEXIMARK® LAラベル80-7.5 YE(黄)	黄	80.0 x 7.5	740	74	1
83256198	FLEXIMARK® LAラベル7-8 WH(白)	白	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256227	FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH	白	11.0 x 8.0	4200	420	1
83256230	FLEXIMARK® LAラベル12-6 WH(白)	白	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256203	FLEXIMARK® LAラベル15-6 WH(白)	白	15.0 x 6.0	5170	517	1
83256233	FLEXIMARK® LAラベル16-8 WH(白)	白	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256206	FLEXIMARK® LAラベル16.9-7 WH(白)	白	16.9 x 7.0	4000	400	1
83256209	FLEXIMARK® LAラベル16.9-9 WH(白)	白	16.9 x 9.0	3100	310	1
83256212	FLEXIMARK® LAラベル20-8 WH(白)	白	20.0 x 8.0	2800	280	1
83256215	FLEXIMARK® LAラベル25-12 WH(白)	白	25.0 x 12.0	1610	161	1
83256218	FLEXIMARK® LAラベル25.6-10 WH(白)	白	25.6 x 10.0	1960	196	1
83256239	FLEXIMARK® LAラベル30.5-12.7 WH(白)	白	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256221	FLEXIMARK® LAラベル46.9-9 WH(白)	白	46.9 x 9.0	1240	124	1
83256224	FLEXIMARK® LAラベル56-21.8 WH(白)	白	56.0 x 21.8	390	39	1
83256242	FLEXIMARK® LAラベル60-30 WH(白)	白	60.0 x 30.0	270	27	1
83256236	FLEXIMARK® LAラベル80-7.5 WH(白)	白	80.0 x 7.5	740	74	1
83256200	FLEXIMARK® LAラベル7-8 SR(銀)	銀	7.0 x 8.0	5600	560	1
83256229	FLEXIMARK® LAラベル11-8 SR(銀)	銀	11.0 x 8.0	3850	385	1
83256232	FLEXIMARK® LAラベル12-6 SR(銀)	銀	12.0 x 6.0	6110	611	1
83256235	FLEXIMARK® LAラベル16-8 SR(銀)	銀	16.0 x 8.0	3150	315	1
83256241	FLEXIMARK® LAラベル30.5-12.7 SR(銀)	銀	30.5 x 12.7	1100	110	1
83256244	FLEXIMARK® LAラベル60-30 SR(銀)	銀	60.0 x 30.0	270	27	1
83256238	FLEXIMARK® LAラベル80-7.5 SR(銀)	銀	80.0 x 7.5	740	74	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® TAラベルマーキング (950 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)