



LSスチール製ケーブルタイ

**備考**

- ・ LS 4.6-100、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(製品番号M3251010)



**利点**

- ・ 耐酸性
- ・ 優れた化学薬品耐性
- ・ 耐熱性
- ・ ボールロックによる結束

**適用範囲**

- ・ FLEXIMARK®ステンレス製マーキングの固定に対応
- ・ 過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道、飲食物品など)
- ・ 屋外使用および最も過酷な条件下での使用、腐食および天候への耐性あり

**適合基準/認可**

- ・ DNV 2397
- ・ ULファイル番号: E193947
- ・ IEC 62275: 2006に従って試験済み
- ・ Achilles JQS認定

**適合工具**

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049ページ参照)

**テクニカルデータ**

**区分 ETIM 5/6**  
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046  
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルタイ

**特注**  
 他のサイズも特注可能

**材質**  
 耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)  
 材質の厚さ: 0,26 mm

**温度範囲**  
 -80°C~+500°C

型番	製品名	長さ x 幅(mm)	結束径(mm)	最小抗張力(N/mm <sup>2</sup> )	ピース / PU
<b>ポリエステル被覆なし</b>					
61812947	LS 4.6x100	100.0 x 4.6	21.0	45.3	100
61812948	LS 4.6x125	125.0 x 4.6	32.0	45.3	100
61812949	LS 4.6x150	150.0 x 4.6	40.0	45.3	100
61812950	LS 4.6x200	200.0 x 4.6	51.0	45.3	100
61812960	LS 4.6x360	360.0 x 4.6	102.0	45.3	100
61812970	LS 4.6x520	520.0 x 4.6	152.0	45.3	100
61812980	LS 4.6x680	680.0 x 4.6	203.0	45.3	100
61812990	LS 4.6x840	840.0 x 4.6	254.0	45.3	100
61813000	LS 7.9x200	200.0 x 7.9	51.0	113.3	100
61813010	LS 7.9x360	360.0 x 7.9	102.0	113.3	100
61813020	LS 7.9x520	520.0 x 7.9	152.0	113.3	100
61813030	LS 7.9x680	680.0 x 7.9	203.0	113.3	100
61813040	LS 7.9x840	840.0 x 7.9	254.0	113.3	100
61813050	LS 7.9x1010	1,016.0 x 7.9	305.0	113.3	100
<b>ポリエステル被覆あり</b>					
61813085	LSC 4.6x100	100.0 x 4.6	21.0	45.3	100
61813086	LSC 4.6x125	125.0 x 4.6	32.0	45.3	100
61813087	LSC 4.6x150	150.0 x 4.6	40.0	45.3	100
61813088	LSC 4.6x200	200.0 x 4.6	51.0	45.3	100
61813089	LSC 4.6x360	360.0 x 4.6	102.0	45.3	100
61813090	LSC 4.6x520	520.0 x 4.6	152.0	45.3	100
61813091	LSC 4.6x680	680.0 x 4.6	203.0	45.3	100
61813092	LSC 4.6x840	840.0 x 4.6	254.0	45.3	100
61813093	LSC 7.9x200	200.0 x 7.9	51.0	113.3	100
61813094	LSC 7.9x360	360.0 x 7.9	102.0	113.3	100
61813096	LSC 7.9x520	520.0 x 7.9	152.0	113.3	100
61813097	LSC 7.9x680	680.0 x 7.9	203.0	113.3	100
61813098	LSC 7.9x840	840.0 x 7.9	254.0	113.3	100

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

**アクセサリ**

- ・ FLEXIMARK®ステンレス鋼FCC (933ページ参照)