

CADダウンロード手順書


LAPP

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(1)アカウント登録

①以下 URLにアクセスしてください。


<https://lapp.partcommunity.com/3d-cad-models>



【CADデータ ダウンロード 手順書】

(1) アカウント登録

② 左上の言語選択タブで【 🇯🇵 日本語 】を選択してください。



The screenshot shows the LAPP website interface. In the top right corner, there is a language selection dropdown menu. A red circle highlights this menu, and a red arrow points to the '日本語' (Japanese) option. Another red circle highlights the '日本語' option in the dropdown menu, and a red arrow points to it. A red box with the text 'クリック！' (Click!) is placed next to the '日本語' option. A second red box with the text 'クリック！' (Click!) is placed next to the '日本語' option in the dropdown menu.

The website content includes a search bar, a navigation bar with 'Welcome', 'CAD models', and 'Help' links, and a main section titled 'CAD model selection' featuring various product categories like EPIC® Industrial Connectors, SILVYN® Protective Cable Conduit systems, SKINTOP® Cable glands, Cable Accessories, and ETHERLINE® Data communication systems for ETHERNET. A world map is also visible on the right side of the page.


Mobile Version | powered by CADENAS | Legal notice | Data privacy policy | Tracking Policy | DE-123 |

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(1) アカウント登録

③ 左上の言語選択タブで【登録】を選択してください。

クリック！



【CADデータ ダウンロード 手順書】

(1)アカウント登録

③アカウントデータ等必須項目をご記入・選択の上登録ボタンを押してください。



The screenshot shows the LAPP account registration page. The form is divided into several sections:

- アカウントデータ (Account Data):** This section is highlighted with a red box and a callout saying "入力!" (Input!). It contains fields for Email, Password, Password (Confirmation), and Avatar.
- 個人情報 (Personal Information):** This section is also highlighted with a red box and a callout saying "選択!" (Selection!). It includes a dropdown for "敬称" (Title), text fields for "名" (Name), "姓" (Surname), and "会社名" (Company Name), a dropdown for "国" (Country) set to "United States", and text fields for "住所2: 所番地、ビル名など(例: 1-40-13)" (Address 2), "郵便番号" (Postal Code), "住所1: 市、市区町村(例: 北区西ヶ原)" (Address 1), and "電話" (Phone).
- 設定一般 (General Settings):** This section is highlighted with a red box and a callout saying "選択!". It includes dropdowns for "利用言語" (Language) set to "English" and "タイムゾーン" (Time Zone) set to "Asia/Tokyo".
- 使用許諾 (Terms of Use):** This section contains two checkboxes for agreeing to the terms of use.

At the bottom of the form, there is a "登録" (Register) button and a "キャンセル" (Cancel) button. A red box with a callout saying "登録!" (Register!) points to the "登録" button.

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(1)アカウント登録

④Eメールアドレスの確認後、OKボタンを押してください。



[マイ・アカウント](#)
[登録](#)
[ログイン](#)

[ようこそ](#)
[CAD モデル](#)
[ヘルプ](#)

無料でアカウントを作る

あと少しで登録完了です

Eメールアドレスを確認して下さい。メールに送信された認証確認メッセージに記載されているリンクをクリックして下さい。

*****@lappgroup.com

Eメールは次のアドレスから送信されます。接続速度、迷惑メールフィルタ、およびセキュリティ設定によっては、これに少し時間がかかることがあります。
mailservice@partcommunity.com

ありがとうございます

登録メールが届かない場合、迷惑メールの設定をご確認し、次へご連絡下さい。support@partcommunity.com 弊社でも調査いたします。



OK

Mobile Version | powered by CADENAS | Legal notice | Data privacy policy | Tracking Policy | DE-123 |

確認！

OK！

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(1)アカウント登録

- ⑤登録したEメールにアクティベーションメールが受信され、URLをクリックし、終了してください。

WELCOME

3D、2D CADデータのPARTcommunity ダウンロードポータルへ

PARTcommunity ダウンロードポータルへのユーザー登録が完了しました <https://lapp.partcommunity.com/3d-cad-models>.

アクティベーションを行うには、以下のリンクをクリック:

クリック!

https://lapp.partcommunity.com/3d-cad-models?email=*****%40lappgroup.com&activationCode=2d6bf8610a00087b61b3dc8ca0e357cb

お客様のアカウントのアクティベーションは、手動でも行えます。アクティベーションコードは::

2d6bf8610a00087b61b3dc8ca0e357cb


以下の場所に、コードを挿入してください: <https://lapp.partcommunity.com/3d-cad-models>:

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(2)ログイン

①左上の言語選択タブで【 日本語】を選択してください。

②【ログイン】をクリック



①

②

My Account Register Login

Welcome CAD models Help

Enter keyword(s), ordernumber or type name for fulltext search Search

USA LAPP LAPP Group

CAD model selection

EPIC® Industrial Connectors 16.01.2019

SILVYN® Protective Cable Conduit systems 16.01.2019

SKINTOP® Cable glands 16.01.2019

Cable Accessories 16.01.2019

ETHERLINE® Data communication systems for ETHERNET 16.01.2019

copyright 16.01.2019

Location of catalog vendor

Select a country to see the local offices

Mobile Version | powered by CADENAS | Legal notice | Data privacy policy | Tracking Policy | DE-125 |

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(2)ログイン

①ご登録のEメールとパスワードを入力し【ログイン】ボタンをクリック



The image shows a login form for LAPP. The form is titled 'LAPP' with a logo. It contains fields for 'Eメール' (Email) and 'パスワード' (Password). Below the password field is a checkbox for 'ログイン情報を記憶' (Remember login information). A 'ログイン' (Login) button is at the bottom. To the right of the form, three red callout boxes with arrows point to the email field, the password field, and the login button, containing the text '入力！' (Input!), '入力！' (Input!), and 'クリック！' (Click!) respectively.

入力！


入力！

クリック！

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(2)製品検索検索

検索バーにて【品名・型番】などを入力し検索ボタンをクリック



入力！

クリック！

ようこそ CAD モデル ヘルプ

st-m

検索

SKINTOP ST-M 16x1,5 Art. Nr. 53111010
LAPP Group > SKINTOP® Cable glands > SKINTOP® Cable glands polyamide Metric > SKINTOP® cable glands polyamide metric > SKINTOP® ST-M - Cable gl

CADモデル選択

CADデータ生成 PDFデータシートを生成 見積り依頼書

パーツ比較に追加

IDNR Ident number			
ATN Part number	53111010		
M Thread	M 16x1,5		
FMIN Clamping range min.	4.5	mm	
FMAX Clamping range max.	10.0	mm	
F Cable	4.5	10	mm
SW Wrench size	19	mm	
A Width across corners	21.1	mm	
C	34.0	mm	

プレビュー

3D 情報 2D

プレビュー更新
このモデルのプレビューがありません。
プレビューを更新して下さい。

ダウンロード (CADデータ)

CADフォーマットを選択

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(3)CADフォーマット選択

以下【CADフォーマットを選択】から任意のCADデータフォーマットを選択



型番の最初の数文字を入力してください。 🔍 検索

🏠 🏠 🇺🇸 🇯🇵 SKINTOP ST-M 16x1,5 Art. Nr. 53111010
LAPP Group > SKINTOP® Cable glands > SKINTOP® Cable glands polyamide Metric > SKINTOP® cable glands polyamide metric > SKINTOP® ST-M - Cable gl

CADモデル選択

⚙️ CADデータ生成 📄 PDFデータシートを生成 📄 見積り依頼書

🔍 パーツ比較に追加

IDNR Ident number				
ATN Part number	53111010			
M Thread	M 16x1,5			
FMIN Clamping range min.	4.5		mm	
FMAX Clamping range max.	10.0		mm	
F Cable	4.5	10	mm	
SW Wrench size	19		mm	
A Width across corners	21.1		mm	
C	34.0		mm	

プレビュー

3D 情報 2D

🔄 プレビュー更新
このモデルのプレビューがありません。
プレビューを更新して下さい。

📄 CADフォーマットを選択 📄 ダウンロード 🗑️ 削除

クリック!

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(3)CADフォーマット選択

以下【CADフォーマットを選択】から任意のCADデータフォーマットを選択



選択されたフォーマット

最大選択可能フォーマット数: 6 個
複数のCADフォーマットのオーダーは、生成するまでの時間が掛かります。

タイプ	フォーマット	情報	アクション
ダウンロード	DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009	2d	画層オプション コンビネーションビュー ✕ 削除
ダウンロード	NX 9	3d	✕ 削除
ダウンロード	IGES	3d	✕ 削除
ダウンロード	PDF Datasheet	2d	画層オプション コンビネーションビュー ✕ 削除

☒ CADモデルに3D PDF データシートを添付する


ここをクリックしてCADフォーマットを追加してください。

クリック！

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(3)CADフォーマット選択

以下【CADフォーマットを選択】から任意のCADデータフォーマットを選択し、保存



The screenshot shows the LAPP website interface for downloading CAD data. The top navigation bar includes links for 'ようこそ' (Welcome), 'CADモデル' (CAD Model), and 'ヘルプ' (Help). Below this, the '生成タイプ' (Generation Type) section has buttons for 'ダウンロード' (Download), 'PART2cad', and 'Eメール' (Email). The 'フォーマット 選択' (Format Selection) section displays two columns of CAD formats: 3D and 2D. The 3D column lists formats like 3D Studio MAX, Allplan 2008, ASCON C3D, AutoCAD >=V14, Aveva PDMS / Marine, BeckerCAD, C3D KOMPAS, Caddy++ SAT-V4.2, Catia (Macro)>=V5, Catia >=V5, Catia IUA V4, CoCreate Modeling >=2007, COLLADA, Creo Elements/Direct Modeling >=17.0, Creo Parametric 2.0, Creo Parametric 3, Creo Parametric 4, Creo Parametric 5, DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006, and DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009. The 2D column lists formats like BMP (2D View), BMP (3D View), Catia IUA V4, DWF ASCII 5.5, DWF Binary 5.5, DWF Compressed 5.5, DWF DWF V6, ASCII, DWF V6, UNCOMPRESSED BINARY, DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006, DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012, DWG AUTOCAD VERSION 2013, DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006, DXF AUTOCAD VERSION 2007 - 2009, DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012, DXF AUTOCAD VERSION 2013, HP ME 10 >=V9, HPGL V2, JPEG (2D View), JPEG (3D View), and Medusa >=2000i. A red box highlights the 3D and 2D format lists, with a callout pointing to them saying '選択！' (Select!). Below the format lists are buttons for '✓ 保存' (Save) and '✕ キャンセル' (Cancel). A red box highlights the '保存' button, with a callout pointing to it saying '保存！' (Save!). At the bottom, there is a footer with links for 'Mobile Version', 'powered by CADENAS', 'Legal notice', 'Data privacy policy', 'Tracking Policy', 'DE-121', and a privacy icon.

ようこそ CADモデル ヘルプ

生成タイプ

ダウンロード PART2cad Eメール

フォーマット 選択

3D

- 3D Studio MAX
- Allplan 2008
- ASCON C3D
- AutoCAD >=V14
- Aveva PDMS / Marine
- BeckerCAD
- C3D KOMPAS
- Caddy++ SAT-V4.2
- Catia (Macro)>=V5
- Catia >=V5
- Catia IUA V4
- CoCreate Modeling >=2007
- COLLADA
- Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
- Creo Parametric 2.0
- Creo Parametric 3
- Creo Parametric 4
- Creo Parametric 5
- DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
- DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009

2D

- BMP (2D View)
- BMP (3D View)
- Catia IUA V4
- DWF ASCII 5.5
- DWF Binary 5.5
- DWF Compressed 5.5
- DWF DWF V6, ASCII
- DWF V6, UNCOMPRESSED BINARY
- DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
- DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
- DWG AUTOCAD VERSION 2013
- DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
- DXF AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
- DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
- DXF AUTOCAD VERSION 2013
- HP ME 10 >=V9
- HPGL V2
- JPEG (2D View)
- JPEG (3D View)
- Medusa >=2000i

選択！

✓ 保存 ✕ キャンセル


保存！

Mobile Version | powered by CADENAS | Legal notice | Data privacy policy | Tracking Policy | DE-121 |

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(3)CADフォーマット選択

以下【CADモデル選択】から任意の製品を選択し【CADデータ生成】をクリック



CADモデル選択

CADデータ生成 PDFデータシートを生成 見積り依頼書

すべてのフィルターをリセット

クリック！

選択！

			LINA	IDNR Ident number	ATN Part number	M Thread
<input type="radio"/>	1		SKINTOP ST-M 12x1,5 ...		53111000	M 12x1,5
<input type="radio"/>	2		SKINTOP ST-M 12x1,5 ...		53111400	M 12x1,5
<input type="radio"/>	3		SKINTOP ST-M 12x1,5 ...		53111200	M 12x1,5
<input type="radio"/>	4		SKINTOP ST-M 16x1,5 ...		53111010	M 16x1,5
<input type="radio"/>	5		SKINTOP ST-M 16x1,5 ...		53111410	M 16x1,5
<input type="radio"/>	6		SKINTOP ST-M 16x1,5 ...		53111210	M 16x1,5
<input type="radio"/>	7		SKINTOP ST-M 20x1,5 ...		53111020	M 20x1,5

プレビュー

3D 情報 2D

ダウンロード (CADデータ)

CADフォーマットを選択 ダウンロード 削除

利用可能なCADモデル

☐ SKINTOP ST-M 16x1,5 Art. Nr. 53111010 (F=4.5) (CAD)

ダウンロード 情報 削除

【CADデータ ダウンロード 手順書】

(3)CADダウンロード

【CADデータ生成】ポップアップの【ダウンロード】が有効になったらクリックしてダウンロード

クリック！

