

MC 6.0機械加工コンタクト

EPIC®角形コネクタのインサートおよびモジュール用



適合工具

- 電池式油圧圧着工具Klauke type EK 60/22-Lに使用

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コンタクト（産業用コネクタ）
接触抵抗
< 1 mΩ

備考

- 銀メッキおよび不動態処理済みコンタクト

型番	製品名	インサート	バージョン	断面積(mm²)	断面比	表面	ピース / PU
コンタクト							
44424019	MC SCEM AG 16 D=6.0	HHC2モジュール用圧着コンタクト	オス型	16	1	Ag	20
44424022	MC BCEM AG 16 D=6.0	HHC2モジュール用圧着コンタクト	メス型	16	1	Ag	20
44424020	MC SCEM AG 25 D=6.0	HHC2モジュール用圧着コンタクト	オス型	25	2	Ag	20
44424023	MC BCEM AG 25 D=6.0	HHC2モジュール用圧着コンタクト	メス型	25	2	Ag	20
44424021	MC SCEM AG 35 D=6.0	HHC2モジュール用圧着コンタクト	オス型	35	3	Ag	20
44424024	MC BCEM AG 35 D=6.0	HHC2モジュール用圧着コンタクト	メス型	35	3	Ag	20
HHC2モジュールのコンタクト用圧着ダイ							
44424025	TOOL DIE D=6.0/16 mm²	圧着ダイ		16			1
44424026	TOOL DIE D=6.0/25 mm²	圧着ダイ		25			1
44424027	TOOL DIE D=6.0/35 mm²	圧着ダイ		35			1

* 他社製品(Lapp製品ではありません)

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



EPIC® MH 8.0mmコンタクト

1つのコネクタにインサートを組み合わせて使用することによる高い柔軟性



利点

- 圧着接続による永続的な耐振コンタクト
- EPIC® MHシステムは市販規格製品で使用可能です

適合工具

- 電池式油圧圧着工具Klauke type EK 120/42-Lに使用

適用範囲

- 機械工学
- ロボット構築
- プラントエンジニアリング
- 再生可能エネルギー
- 鉄道用途/車両の組立

備考

- モジュラーコネクタシステム、市販規格に適合

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コンタクト（産業用コネクタ）
接触抵抗
< 5 mΩ
終端処理方法
圧着端子: 10 mm²~35 mm²
線剥き長さ(mm)
18
機械の運転サイクル
500

型番	製品名	コンタクトタイプ	接続断面積(mm²)	ピース / PU
EPIC® MH D=8.0コンタクト				
44423242	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0	オス型	10	10
44423246	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0	メス型	10	10
44423243	EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0	オス型	16	10
44423247	EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0	メス型	16	10
44423244	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0	オス型	25	10
44423248	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0	メス型	25	10
44423245	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0	オス型	35	10
44423249	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0	メス型	35	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。