




SILVYN® US



利点

- ・ 高抗張力
- ・ 省スペース
- ・ 防振
- ・ 汎用

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- ・ 機械工学
- ・ プラントエンジニアリング

製品の特長

- ・ コンパクトな設計

製品の構成

- ・ PGネジ
- ・ 六角ニップル
- ・ ネジ付きスリーブ
- ・ シールエレメント
- ・ キャップナット

適合コンジット

- ・ SILVYN® AS (883 ページ)
- ・ SILVYN® AS-P (884 ページ)
- ・ SILVYN® EDU-AS (885 ページ)
- ・ SILVYN® EMC AS-CU (886 ページ)

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続



材質

本体: ニッケルメッキ真鍮
シールリング: TPE



保護等級

IP 40 (SILVYN®AS、EDU-AS
およびEMC AS-CU装備) IP 65
(SILVYN®AS-P装備)



温度範囲

-40°C~+125°C

型番	PGサイズ	有効開口部(mm)	適切なコンジット公称サイズ	ピース / PU
SILVYN® US (SILVYN® AS用)				
55502661	7	6.5	10	50
55502662	9	10	14	50
55502663	11	12.5	17	50
55502664	13.5	14.5	19	50
55502665	16	16	21	50
55502666	21	21.5	27	25
55502667	29	29	36	20
55502668	36	38	45	20
55502669	48	49	56	10
SILVYN® US (SILVYN® AS-P用)				
55502671	7	6	10	50
55502672	9	8.5	14	50
55502673	11	11.5	17	50
55502674	13.5	13.5	19	50
55502675	16	15.5	21	50
55502676	21	20.5	27	25
55502677	29	27.5	36	20
55502678	36	36.5	45	20
55502679	48	47.5	56	10
SILVYN® US (SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU用)				
55502680	7	6	10	50
55502689	9	8.5	14	50
55502682	11	11.5	17	50
55502683	13.5	13.5	19	50
55502684	16	15.5	21	50
55502685	21	20.5	27	25
55502694	29	27.5	36	20
55502687	36	36.5	45	20
55502688	48	47.5	56	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ SKINDICHT® SM (800 ページ参照)