




EPIC® DATA PB M12

PROFIBUSコネクタ、M12、シールド付



利点

- ・ 素早く簡単な現地組立
- ・ 任意の長さのケーブル作成
- ・ 費用効果が高く、合理的なバス設置用配線
- ・ コンパクト化による省スペース

製品の特長

- ・ シールドバージョン
- ・ コネクタM12、Bコード
- ・ PG9 / PG11ネジ
- ・ ネジ接続

適合ケーブル

- ・ バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP ページ
- ・ UNITRONIC® BUS PB M12 ページ 355

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: センサーアクチュエータコネクタ
	材質 コンタクト: CuSn/Au コンタクトボディ: PA66 ケーブルシール: NBR ローレット: 亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ ハウジング: 亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ
	保護等級 IP 67
	周囲温度(動作) プラグ/ソケット -40°C~+85°C
	コード B - 逆(PROFIBUS)
	定格電流(A) 4 A

型番	製品名	ピン数	導体断面積 (mm²)	ケーブル外径 (mm)	定格電圧 (V)	PU
プラグ(ストレート)						
22260653	AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6.0 - 8.5	60	1
22262078	AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8.0 - 10.0	60	1
ストレートソケット						
22260646	AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6.0 - 8.5	60	1
22260889	AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8.0 - 10.0	60	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



EPIC® DATA PB M12/M12

PROFIBUSコネクタ、M12/M12、制御盤用



利点

- ・ M12コネクタ(両側)
- ・ プラグアンドプレイによる柔軟な接続ソリューション

適用範囲

- ・ 機械工学およびプラントエンジニアリング

製品の特長

- ・ PROFIBUS用
- ・ バイポーラ/ネジマウント

製品の構成

- ・ 5ピン制御盤壁貫通用、M12 Bコード
- ・ M12プラグ/M12ソケット
- ・ シールドバージョン

適合ケーブル

- ・ UNITRONIC® BUS PB M12 ページ 355
- ・ UNITRONIC® BUS PB M12-M12 ページ 356

適合コネクタ

- ・ EPIC® DATA PB M12 357

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: センサーアクチュエータフラッシュタイプコネクタ
	材質 コンタクト: CuZn/Au コンタクトボディ: PA 66 ローレット: 亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ ケーブルシール: FKM
	保護等級 IP 67
	周囲温度(動作) プラグ/ソケット -25°C~+85°C
	コード B - 逆(PROFIBUS)
	定格電流(A) 4 A

型番	製品名	ピン数	定格電圧 (V)	PU
コントロールキャビネットフィードスルー				
22262021	AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH	5	60	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



EPIC® DATA PB TR M12

PROFIBUSコネクタ、M12終端抵抗



利点

- ・ 費用効果の高いバスシステム端子
- ・ コンパクト化による省スペース
- ・ 堅牢なデザイン

適用範囲

- ・ 機械工学およびプラントエンジニアリング

製品の特長

- ・ PROFIBUS用150 W終端抵抗

製品の構成

- ・ ストレートコネクタM12、終端抵抗内蔵
- ・ ストレートコネクタM12、終端抵抗内蔵、シールド付き

備考

- ・ 産業用途に最適

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000448 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 終端抵抗
	保護等級 IP65/IP67 (プラグ) IP 67 (ソケット)
	周囲温度(動作) -25°C~+90°C (プラグ) -40°C~+85°C (ソケット)
	コンタクトの材質 CuSn
	コード B - 逆(PROFIBUS)
	定格電流(A) 4 A

型番	製品名	ピン数	定格電圧 (V)	PU
プラグ、シールドなし(終端抵抗)				
22260722	AB-C4-M12MS-PB-TR	4	60	5
ソケット、シールド付き(終端抵抗)				
22261001	AB-C5-M12FS-PB-TR-SH	4	32	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ EPIC® DATA PB M12T (359 ページ参照)




EPIC® DATA PB M12T

PROFIBUSコネクタ、M12T分岐、シールド付



備考

- ・ 産業用途に最適



利点

- ・ 費用効果が高く、合理的なPROFIBUS設置用配線
- ・ コンパクト化による省スペース
- ・ 堅牢なデザイン

適用範囲

- ・ 機械工学およびプラントエンジニアリング

製品の特長

- ・ PROFIBUSスタブ用
- ・ シールドバージョン

製品の構成

- ・ 4ピンPROFIBUS Tコネクタ
- ・ M12プラグ/M12プラグおよびM12ソケット

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: パッシブセンサー/アクチュエータインターフェイス



材質

コンタクト: CuSn/NiAu
コンタクトボディ: PUR
ローレット: 亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ
ハウジング: PUR
ケーブルシール: FKM



保護等級

IP 67



周囲温度(動作)

プラグ/ソケット -25°C~+80°C

コード

B - 逆

定格電流(A)

4 A

型番	製品名	ピン数	定格電圧 (V)	PU
T分岐				
22260761	AB-C2-M12T-2XM12FS PB	4	60	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ EPIC® DATA PB TR M12 (358 ページ参照)