



UNITRONIC® BUS PB M12

PROFIBUSケーブル、M12-フリーエンド

備考

- ・その他のタイプも、
www.lappgroup.com/assemblyfinder
から、またはご希望により制作可能



利点

- ・費用効果が高く、合理的なPROFIBUS設置用配線
- ・コンパクト化による省スペース
- ・迅速かつ簡単にエラー追跡可能

適用範囲

- ・機械工学およびプラントエンジニアリング

製品の特長

- ・2線心PROFIBUSケーブル、シールド付き
- ・コネクタM12、Bコード、クイックロックシステム付き
- ・ケーブルチェーンに最適
- ・タグキャリア付

適合基準/認可

- ・UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

製品の構成

- ・線心の断面積: 0.25 mm²
- ・線心色: 赤、緑
- ・PUR製アウターシース
- ・アウターシース色: 紫
- ・外径: 7.8 mm
- ・シールド付
- ・ローレットにシールディング処理

適合コネクタ

- ・Sub-Dバスコネクタ
- ・EPIC® DATA PB M12 357
- ・EPIC® DATA PB M12/M12 358
- ・EPIC® DATA PB M12T 359

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: センサーアクチュエータケーブル
	材質 コンタクト: CuSn/NiAu ローレット: 亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ ハウジング:TPU
IP	保護等級 IP65/IP67
	周囲温度(動作) プラグ/ソケット -25°C~+90°C 固定使用 -40°C~+80°C 可動使用 -30°C~+80°C ケーブルチェーン用 ≤ 70 °C
	コード B - 逆
	定格電流(A) 4 A

型番	製品名	ケーブル長 (m)	ピン数	形状	定格電圧 (V)	PU
プラグ						
22260767	AB-PB-M12MS-2,0PUR	2	2	ストレート	250	1
22260768	AB-PB-M12MS-5,0PUR	5	2	ストレート	250	1
22260769	AB-PB-M12MS-10,0PUR	10	2	ストレート	250	1
22260956	AB-PB-M12MA-2,0PUR	2	2	アングル	250	1
ソケット						
22260770	AB-PB-2,0PUR-M12FS	2	2	ストレート	250	1
22260771	AB-PB-5,0PUR-M12FS	5	2	ストレート	250	1
22260772	AB-PB-10,0PUR-M12FS	10	2	ストレート	250	1

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。

Copper price basis: inclusive of copper. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・FLEXIMARK® Label LMB (942 ページ参照)



UNITRONIC® BUS PB M12-M12

PROFIBUSケーブル、M12-M12



備考

- ・ その他のタイプも、
www.lappgroup.com/assemblyfinder
から、またはご希望により制作可能

利点

- ・ 費用効果が高く、合理的なPROFIBUS設置用配線
- ・ コンパクト化による省スペース
- ・ 迅速かつ簡単にエラー追跡可能

適用範囲

- ・ 機械工学およびプラントエンジニアリング

製品の特長

- ・ 2線心PROFIBUSケーブル、シールド付き
- ・ コネクタM12、Bコード、クイックロックシステム付き
- ・ ケーブルチェーンに最適
- ・ タグキャリア付

適合基準/認可

- ・ UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

製品の構成

- ・ 線心の断面積: 0.25 mm²
- ・ 線心色: 赤、緑
- ・ PUR製アウターシース
- ・ アウターシース色: 紫
- ・ 外径: 7.8 mm
- ・ シールド付きバージョン
- ・ ローレットにシールディング処理

適合コネクタ

- ・ EPIC® DATA PB M12 357
- ・ EPIC® DATA PB M12/M12 358
- ・ EPIC® DATA PB M12T 359
- ・ EPIC® DATA PB Sub-D M12 352

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: センサーアクチュエータケーブル



材質

コンタクト: CuSn/NiAu
ローレット: 亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ
ハウジング:TPU



保護等級

IP65/IP67



周囲温度(動作)

プラグ/ソケット -25°C~+90°C
固定使用 -40°C~+80°C
可動使用 -30°C~+80°C
ケーブルチェーン用 ≤ 70 °C

コード

B - 逆

定格電流(A)

4 A

型番	製品名	ケーブル長 (m)	ピン数	形状	定格電圧 (V)	PU
プラグ/ソケット						
22260955	AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS	0.2	2	ストレート-ストレート	250	1
22260773	AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	2	ストレート-ストレート	250	1
22260774	AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	2	ストレート-ストレート	250	1
22260775	AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	2	ストレート-ストレート	250	1
22260869	AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS	3	2	ストレート-ストレート	250	1
22260776	AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	2	ストレート-ストレート	250	1
22260777	AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	2	ストレート-ストレート	250	1
22260907	AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS	15	2	ストレート-ストレート	250	1
22260908	AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS	20	2	ストレート-ストレート	250	1
22260079	AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA	5	2	アングル-アングル	250	1
22260904	AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA	10	2	アングル-アングル	250	1
22260905	AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA	15	2	アングル-アングル	250	1

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。

Copper price basis: inclusive of copper. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Label LMB (942 ページ参照)