



SILVYN® Conduit scissor



利点

- ・ プラスチック製コンジットを正しく安全に切断

適用範囲

- ・ パラレルコルゲートコンジットなどのプラスチック製コンジット用剪断機

適合コンジット

- ・ SILVYN® HIPROJACKET (917 ページ)
- ・ SILVYN® FPAS (861 ページ)
- ・ SILVYN® HCC (875 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 6 (847 ページ)
- ・ SILVYN® SI (822 ページ)
- ・ SILVYN® SINUS PA6 (822 ページ)
- ・ SILVYN® SPLIT (880 ページ)
- ・ SILVYN® RILL PA 12 (848 ページ)
- ・ SILVYN® SP (823 ページ)
- ・ SILVYN® SP-PU (824 ページ)


テクニカルデータ

区分	ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID:	EC000160
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:	シザー

型番	型指定	切断範囲直径(mm)	ピース / PU
SILVYN® Conduit scissor			
61722285	CC01	0 - 34	1
61722286	CC02	0 - 67	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

SILVYN® バイス



適用範囲

- ・ 金属製コンジットの切断用

適合コンジット

- ・ SILVYN® HTDL (907 ページ)
- ・ SILVYN® SSUE (894 ページ)
- ・ SILVYN® UI 511 (898 ページ)
- ・ SILVYN® FPS-EDU (838 ページ)
- ・ SILVYN® EF (908 ページ)
- ・ SILVYN® OR (908 ページ)
- ・ SILVYN® HCX (909 ページ)
- ・ SILVYN® HFX (909 ページ)
- ・ SILVYN® AS-P (884 ページ)
- ・ SILVYN® EDU-AS (885 ページ)
- ・ SILVYN® EMC AS-CU (886 ページ)

テクニカルデータ

区分	ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID:	EC002199
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:	バイス

型番	型指定	切断範囲Ø (mm)	ピース / PU
SILVYN® バイス			
61722280	SAWING DEVICE WZ	18 - 45	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



SILVYN®カプラー



利点

- ・ 取付が容易
- ・ 高抗張力
- ・ コンジットの延長

適用範囲

- ・ 適合コンジットグラント:
- ・ すべてのMネジコンジットグラント

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000938
ETIM	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 拡大/縮小リング
材料	ニッケルメッキ真鍮
温度範囲	使用するグラントに依存

型番	型指定	メートル法サイズ	SWレンチサイズ mm	全長 mm	外径Ø (mm)	ピース / PU
SILVYN®カプラー						
55510000	16	M16 x 1.5	20	22.5	22	10
55510010	20	M20 x 1.5	24	25	26	10
55510020	25	M25 x 1.5	29	30	32	10
55510030	32	M32 x 1.5	35	32.5	38	10
55510040	40	M40 x 1.5	48	34	53	2
55510050	50	M50 x 1.5	58	38	64	1
55510060	63	M63 x 1.5	70	45	77	1
55510070	75	75 x 1.5	84	45	93	1


写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



SILVYN® BW-M



SILVYN® BW-K-M



利点

- ・ 省スペース

適用範囲

- ・ 機械工学
- ・ プラントエンジニアリング
- ・ SILVYN®コンジットを機械や器具に挿入できない場所で使用

製品の構成

- SILVYN® BW-K-M
- ・ プラスチック製ブラケット
- ・ 取付穴×2
- SILVYN® BW-M
- ・ スチール製ブラケット
- ・ 取付穴×2

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001458
ETIM	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ホース継手用締付角
RAL	製品の色
	SILVYN® BW-K-M 灰、RAL 7001
材料	SILVYN® BW-K-M PP
	SILVYN® BW-M スチール製、不動態化処理済み
温度範囲	SILVYN® BW-K-M -40°C~+100°C

型番	型指定	メートル法サイズ	A mm	B (mm)	ピース / PU
SILVYN® BW-K-M					
55000911		20 x 1.5	37.5	50	50
55000921		25 x 1.5	43	57	50
55000931		32 x 1.5	53.5	67	50
55000941		40 x 1.5	65.5	79.5	50
55000951		50 x 1.5	69.5	86	50
SILVYN® BW-M					
55000531	16		20	50	25
55000541	20		20	50	25
55000551	25		20	60	25
55000561	32		20	70	25
55000571	40		20	80	25
55000572	50		20	90	25

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



SILVYN® RKS



利点

- ・迅速かつ簡単に取付可能
- ・汎用

適用範囲

- ・プラントエンジニアリング
- ・鉄道産業
- ・自動車産業
- ・ケーブル、コンジット、およびパイプの固定

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護
ホース用ホルダー

材質

銅、亜鉛メッキ
ポリクロロブレン

温度範囲

-35 °C~+100 °C

型番	型指定	金属の幅(mm)	ゴムプロファイルの幅 x 厚さ(mm)	直径(mm)	穴直径 (mm)	ピース / PU
SILVYN® RKS 1						
61825170	6/12	12	15 x 1,2	6	5.3 (M5)	100
61825180	8/12	12	15 x 1,2	8	5.3 (M5)	100
61825190	10/12	12	15 x 1,2	10	5.3 (M5)	100
61825200	12/12	12	15 x 1,2	12	5.3 (M5)	100
61825210	13/15	15	18,5 x 1,5	13	6.4 (M6)	100
61825355	14/15	15	18,5 x 1,5	14	6.4 (M6)	100
61825365	15/15	15	18,5 x 1,5	15	6.4 (M6)	100
61825375	16/15	15	18,5 x 1,5	16	6.4 (M6)	100
61825040	18/15	15	18,5 x 1,5	18	6.4 (M6)	100
61825052	19/15	15	18,5 x 1,5	19	6.4 (M6)	100
61825380	20/15	15	18,5 x 1,5	20	6.4 (M6)	100
61825382	21/15	15	18,5 x 1,5	21	6.4 (M6)	100
61825050	22/15	15	18,5 x 1,5	22	6.4 (M6)	100
61825390	23/15	15	18,5 x 1,5	23	6.4 (M6)	100
61825400	25/15	15	18,5 x 1,5	25	6.4 (M6)	100
61825402	26/15	15	18,5 x 1,5	26	6.4 (M6)	100
61825250	28/15	15	18,5 x 1,5	28	6.4 (M6)	100
61825255	30/15	15	18,5 x 1,5	30	6.4 (M6)	100
61825257	32/15	15	18,5 x 1,5	32	6.4 (M6)	100
61825259	34/15	15	18,5 x 1,5	34	6.4 (M6)	100
61825260	35/15	15	18,5 x 1,5	35	6.4 (M6)	100
61825392	24/20	20	25 x 1,5	24	8.4 (M8)	100
61825262	36/20	20	25 x 1,5	36	8.4 (M8)	100
61825264	38/20	20	25 x 1,5	38	8.4 (M8)	100
61825295	40/20	20	25 x 1,5	40	8.4 (M8)	100

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。