




SILVYN® HIPROJACKET / SILVYN® HIPROSILTAPE

備考

- ・ 極端な熱の影響への優れた保護
- ・ Hazard Level: HL 3



SILVYN® HIPROJACKET



SILVYN® HIPROSILTAPE

利点

- ・ 耐熱性
- ・ 柔軟性
- ・ コンジット内の温度を一時的に最大30%低下させます。
- ・ SILVYN® HIPROSILTAPEも使用する場合、保護等級がIP67に増大します

適用範囲

- ・ 重工業、鉄鋼業、鋳造、ガラスおよびセラミック加工、化学工業
- ・ 鉄道産業/自動車産業
- ・ 機械工学
- ・ ケーブルや配線が高温にさらされている場所で使用

製品の構成

SILVYN® HIPROJACKET

- ・ グラスファイバーコンジット
- ・ 酸化鉄シリコンコーティング

適合工具

- ・ 多目的剪断機AおよびB

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 SILVYN® HIPROJACKET ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002254 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブル絶縁チューブ	材質 SILVYN® HIPROJACKET 酸化鉄をシリコンコーティングしたグラスファイバー-LOI 39.2 SILVYN® HIPROSILTAPE シリコンゴム化合物、自然加硫、ハロゲンフリー
	SILVYN® HIPROSILTAPE ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000128 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: テープ	
DIN VDE	認定 SILVYN® HIPROJACKET EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3 NF F 16-101 I2/F1 NF EN ISO 11925-2 DIN 5510-2 S4/SR2/ST2 SAE AS 1072 Type 2	保護等級 SILVYN® HIPROJACKET IP 54 (SILVYN® HIPROJACKET AMG コネクタとの組み合わせ) IP 67 (SILVYN® HIPROSILTAPEも使用する場合)
	ご希望により SILVYN® HIPROJACKET 30m PU	
RAL	製品の色 赤	温度範囲 SILVYN® HIPROJACKET -55°C~+260 °C永続的温度 +800°C (約20分(火炎処理)) +800°C (約20分(火炎処理)) +1640°C (約15~30秒(液体金属コンタクト)) SILVYN® HIPROSILTAPE -55°C~+260 °C永続的温度

型番	公称サイズ	内径 x 外径 mm	最適なグランドサイズ	PUリング(m)
SILVYN® HIPROJACKET				
52021385	6	6.0 x 15.0		15
61713003	10	10.0 x 15.0	M16 + PG 9, 11, 13, 5	15
61713005	13	13.0 x 18.0	M16, M20 PG 9, 11, 13, 5, 16	15
61713007	16	16.0 x 22.0	M20 + PG 16	15
61713010	19	19.0 x 25.0	M25 + PG 21	15
61713011	22	22.0 x 28.0	M25 + PG 21	15
61713000	25	25.0 x 31.0	M32 + PG 29	15
61713014	29	29.0 x 35.0		15
61713015	32	32.0 x 38.0	M40 + PG 36	15
61713016	35	35.0 x 41.0	M40 + PG 36	15
61713017	38	38.0 x 44.0	M50 + PG 42	15
61713018	41	41.0 x 47.0		15
61713021	44	44.0 x 50.0		15
61713019	51	51.0 x 57.0	M63 + PG 48	15
61713022	57	57.0 x 63.0		15
61713025	64	64.0 x 70.0		15
61713027	70	70.0 x 76.0		15
61713028	76	76.0 x 82.0		15
61713029	83	83.0 x 89.0		15
61713037	89	89.0 x 95.0		15
61713038	95	95.0 x 101.0		15
61713039	102	102.0 x 108.0		15
SILVYN® HIPROSILTAPE				
61713040	25	25.0 x 0.5		11

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

SILVYN® HIPROJACKET

- ・ 多目的剪断機AおよびB



SILVYN® HIPROJACKET AMG



利点

- ・ 高抗張力
- ・ 強い機械的ストレスに対応
- ・ 45°および90°エルボにより最適な組立が可能

適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® HIPROJACKET

製品の構成

- ・ 接続ネジ(メートル/PG)
- ・ 六角ニップル、ストレート/45°エルボ/90°エルボ
- ・ ネジ付きスリーブ
- ・ キャップナット

注記

- ・ プラスチック製部品を取り外すことにより温度範囲を拡張可能



備考

- ・ SILVYN® HIPROJACKETに使用する適切なフィッティング

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続
人	ご希望により NPT接続ネジ
人	材質 本体: ニッケルメッキ真鍮 締付けリング: ニッケルメッキ真鍮 Oリング: NBR
IP	保護等級 IP 54 IP 67 (SILVYN® HIPROSILTAPEも使用する場合)
0-100	温度範囲 -45°C~+105°C

型番	メートル法サイズ	PGサイズ	ピース / PU
SILVYN® HIPROJACKET AMG M			
55503516	16 x 1.5		50
55503517	20 x 1.5		50
55503518	25 x 1.5		25
55503519	32 x 1.5		10
55503520	40 x 1.5		5
55503521	50 x 1.5		5
55503522	63 x 1.5		4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M			
55503523	16 x 1.5		50
55503524	20 x 1.5		50
55503525	25 x 1.5		25
55503526	32 x 1.5		10
55503527	40 x 1.5		5
55503528	50 x 1.5		5
55503529	63 x 1.5		4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M			
55503530	16 x 1.5		50
55503531	20 x 1.5		50
55503532	25 x 1.5		25
55503533	32 x 1.5		10
55503534	40 x 1.5		5
55503535	50 x 1.5		5
55503536	63 x 1.5		4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG			
55503537		9	50
55503538		11	50
55503539		13.5	50
55503540		16	50
55503541		21	25
55503542		29	10
55503543		36	5
55503544		42	5
55503499		48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG			
55503500		11	50
55503501		13.5	50
55503502		16	50
55503503		21	25
55503504		29	10
55503505		36	5
55503506		42	5
55503507		48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508		11	50
55503509		13.5	50
55503510		16	50
55503511		21	25
55503512		29	10
55503513		36	5
55503514		42	5
55503515		48	4

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。