



FLEXIMARK® ラッピングラベル TCK



利点

- ・ ケーブルの周囲を透明なフィルムで包み、印刷部分の上に貼り付け、摩耗、汚染、溶剤から印刷を保護します。
- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ タイトな被覆、省スペース

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用

注記

- ・ FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- ・ 推奨リボン: R71 110-360 resin BK (型番: 83259609)

付属

- ・ ラベルロールとして発送

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラッピング材料
	接着剤 アクリル系永久接着剤
	製品の色 白または黄
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.025 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C 最低接着温度: +10°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	印刷可能な面(W x H mm)	ケーブル外径 φ (mm)	PUごとのマーカース数	PU
白バージョン							
83259874	FLEXIMARK®ラベルTCK 32 WH(白)	白	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	FLEXIMARK®ラベルTCK 35 WH(白)	白	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	FLEXIMARK®ラベルTCK 40 WH(白)	白	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	FLEXIMARK®ラベルTCK 45 WH(白)	白	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	FLEXIMARK®ラベルTCK 48 WH(白)	白	34.0 x 93.0	34.0 x 93.0	8.0 - 21.0	600	1
83259878	FLEXIMARK®ラベルTCK 60 WH(白)	白	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	FLEXIMARK®ラベルTCK 65 WH(白)	白	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	FLEXIMARK®ラベルTCK 70 WH(白)	白	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
黄バージョン							
83259882	FLEXIMARK®ラベルTCK 32 YE(黄)	黄	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	FLEXIMARK®ラベルTCK 35 YE(黄)	黄	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	FLEXIMARK®ラベルTCK 40 YE(黄)	黄	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	FLEXIMARK®ラベルTCK 45 YE(黄)	黄	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	FLEXIMARK®ラベルTCK 48 YE(黄)	黄	34.0 x 93.0	34.0 x 93.0	8.0 - 21.0	600	1
83259886	FLEXIMARK®ラベルTCK 60 YE(黄)	黄	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	FLEXIMARK®ラベルTCK 65 YE(黄)	黄	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	FLEXIMARK®ラベルTCK 70 YE(黄)	黄	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)



FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング



利点

- 優れたUV耐性
- 優れた耐薬品性
- 高柔軟性の材質
- 加水分解および微生物耐性

適用範囲

- マーカは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)
- プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます

適合基準/認可

- UL 94 V0準拠の高難燃性
- MIL 81531およびMIL-STD-202G

注記

- FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- 推奨リボン: フォントの色、黒: FTI-Y 60-360 BK (製品番号83260201)、フォントの色、白: FTI-X 55-300 WH (製品番号83260260)
- カスタマイズしたプリントを使用: FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング FCC製品を参照

付属

- ラベルロールとして発送

備考

- PUR 60x10、FLEXIMARK®サンプルバッグと同梱 (製品番号M3251010) に付属

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
RAL	製品の色 標準色: 黄、白 赤、橙、青、緑、黒でも製作可能
	材質 ハロゲンフリーポリウレタン
	温度範囲 -50°C~+100°C 短期間では+125°Cの温度耐性

型番	製品名	色	幅 x 長さ (mm)	PUごとのマーカ数	PU
中央固定 (ケーブルタイ x1)					
83280275	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 20x30 YE (黄) Diamond	黄	30.0 x 20.0	1000	1
83280276	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 20x30 WH (白) Diamond	白	30.0 x 20.0	1000	1
左固定 (ケーブルタイ x1)					
83280277	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 55x12 YE (黄)	黄	12.0 x 55.0	1000	1
83280278	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 55x12 WH (白)	白	12.0 x 55.0	1000	1
両側固定 (ケーブルタイ x2)					
83280279	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 35x10 YE (黄)	黄	10.0 x 35.0	1000	1
83260191	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 YE (黄)	黄	10.0 x 60.0	1000	1
83260192	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 YE (黄)	黄	15.0 x 75.0	1000	1
83260193	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 YE (黄)	黄	25.0 x 75.0	500	1
83255321	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 100x60 YE (黄)	黄	60.0 x 100.0	250	1
83280280	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 35x10 WH (白)	白	10.0 x 35.0	1000	1
83260194	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 WH (白)	白	10.0 x 60.0	1000	1
83260195	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 WH (白)	白	15.0 x 75.0	1000	1
83260196	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 WH (白)	白	25.0 x 75.0	500	1
83255322	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 100x60 WH (白)	白	60.0 x 100.0	250	1
83280260	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 RD (赤)	赤	10.0 x 60.0	1000	1
83280261	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 RD (赤)	赤	15.0 x 75.0	1000	1
83280262	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 RD (赤)	赤	25.0 x 75.0	500	1
83280263	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 OG (橙)	橙	10.0 x 60.0	1000	1
83280264	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 OG (橙)	橙	15.0 x 75.0	1000	1
83280265	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 OG (橙)	橙	25.0 x 75.0	500	1
83280266	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 BU (青)	青	10.0 x 60.0	1000	1
83280267	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 BU (青)	青	15.0 x 75.0	1000	1
83280268	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 BU (青)	青	25.0 x 75.0	500	1
83280269	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 BK (黒)	黒	10.0 x 60.0	1000	1
83280270	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 BK (黒)	黒	15.0 x 75.0	1000	1
83280271	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 BK (黒)	黒	25.0 x 75.0	500	1
83280272	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 GN (緑)	緑	10.0 x 60.0	1000	1
83280273	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 GN (緑)	緑	15.0 x 75.0	1000	1
83280274	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 GN (緑)	緑	25.0 x 75.0	500	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)
- FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)